



Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 16 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s)

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-277 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal, 0 %

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Período de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	1,600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	16 W

Corriente de la lámpara (nominal)	210 124 mA
Equivalente en potencia en vatios	36 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-277 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32-36W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8

Tubos LED Ecofit T8

Peso neto (pieza)	0.175 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo	0 %

Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------


Datos de sostenibilidad

Proporción de material no virgen del producto	0 %
---	-----

Información del producto



Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV
Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV
Código del pedido	929004300712
N.º de material (12NC)	929004300712
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677609313
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677609318

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm

Datos fotométricos





General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV


Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 VWV

Tubos LED Ecofit T8


Lifetime



Life Expectancy Diagram




Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8
VWV

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8
VWV



Life Expectancy Diagram

Tubos LED Ecofit T8

