



# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 17-18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Datos de sostenibilidad	
Proporción de material no virgen del producto	0 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	110 60 mA
Equivalente en potencia en vatios	18 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-277 V
LED alternative to fluorescent lamp power	17-18W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica

# Tubos LED Ecofit T8

## Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C
-----------------------------	-------

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.090 kg

## Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo	0 %

## Información del producto



Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV
Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV
Código del pedido	929004300912
N.º de material (12NC)	929004300912
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677609337
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677609332

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

## Datos fotométricos





General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV


Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV

# Tubos LED Ecofit T8


## Lifetime




Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 VWV

Life Expectancy Diagram

## Tubos LED Ecofit T8

