



Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Datos de sostenibilidad	
Proporción de material no virgen del producto	0 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	110 60 mA
Equivalente en potencia en vatios	18 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-277 V
LED alternative to fluorescent lamp power	17-18W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica

Tubos LED Ecofit T8

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	60 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.090 kg

Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo	0 %

Información del producto



Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV
Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV
Código del pedido	929004301012
N.º de material (12NC)	929004301012
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677609344
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677609349

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV


General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV

Tubos LED Ecofit T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 VWV

Life Expectancy Diagram

Tubos LED Ecofit T8

