



# Trueforce Core LED SON-T



## TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

### Güvenlik ve uyarılar

· Bağlantı şeması ve talimatlar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın veya bir Philips aydınlatma temsilcisine danışın.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E27		70
Nominal kullanım ömrü	25.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	50.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Aydınlatma Teknolojisi	LED SON-T	<b>Çalıştırma ve Elektrik</b>	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Garanti süresi	3 yıl	Güç Tüketimi	26 W
<b>Işık Teknik Ayrıntıları</b>		Lamba Akımı (Nom)	103 mA
Renk Kodu	730 [CCT of 3000K]	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Işın Açısı (Nom)	300 °	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Işık Akısı	4.200 lm	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Voltaj (Nom)	220-240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Şebekede ani akım	11.68
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	161 lm/W	Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	73
Renk Tutarlılığı	<6	Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
		Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	

## Trueforce Core LED SON-T

Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke)	117
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Güç Eşdeğeri (yalnızca LED HID)	SON-T 70W
Balast Uyumluluğu	Şebeke

### Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	36,6 °C
---------------------------	---------

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	Tübüler
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,090 kg

### Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	C
---------------------------	---

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	26 kWh
EPREL Tescil Numarası	2457099
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	4
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +45 °C

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Tam ürün adı	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Tam ürün kodu	872110312936900
Sipariş kodu	12936900
Malzeme No. (12NC)	929004341302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103129369
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8721103129376

### Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm



## Trueforce Core LED SON-T

