PHILIPS

Lighting

Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Verre, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13
Durée de vie nominale	75 000 h
Nombre de cycles d'allumage	200 000
Type de lampe	LEDtube
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)
Flux lumineux	2 100 2 500 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	161 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Lumen

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13,1 15,5 W
Courant lampe (max.)	80 mA
Courant lampe (min.)	70 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	36W TL-D
Courant d'appel sur secteur	5.4/5.6

Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	135/110
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	125/110
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	20
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	220/180
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	200/170
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	30
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	1 200 mm
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	0,190 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	C
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2519084
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Taux de matières plastiques recyclées post-consommation	0 %

Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable

Données sur la durabilité

Ratio de matière non vierge du produit	0 %

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Nom de produit complet	MASTER LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Code EOC	872110313915300
Code de commande	13915300
Code 12NC	929004356602
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103139153
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8721103139160

Schéma dimensionnel



D1	D2	A1	A2	A3
25.7mm	28mm	1199.4mm	1206.5mm	1213.6mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/ 15.5W 865T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

Durée de vie



LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED



Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

© 2026 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.