PHILIPS

Lighting

# Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Verre, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | G13 |
| **Durée de vie nominale** | 75 000 h |
| **Nombre de cycles d'allumage** | 200 000 |
| **Type de lampe** | LEDtube |
| **Référence de mesure de flux** | Sphere |
| **Garantie** | 5 ans |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Angle du faisceau (nom.)** | 190 degré(s) |
| **Flux lumineux** | 2 900 3 400 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc (WH) |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 3000 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 147 lm/W |
| **Cohérence des couleurs** | <6 |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 80 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 70 % |
| **Sécurité photobiologique selon EN 62471** | RG0 |
| **Type « tout-en-un »** | All-in, Multi Lumen |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 19,3 23 W |
| **Courant lampe (max.)** | 120 mA |
| **Courant lampe (min.)** | 100 mA |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 0,5 s |
| **Temps de chauffe à 60 %** | 0.5 s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.9 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |
| **Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente** | 58W TL-D |
| **Courant d'appel sur secteur** | 6.2/6.3 |

# Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

| | |
|---|---|
| **Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur** | 80/70 |
| **Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.** | 80/70 |
| **Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.** | 15 |
| **Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur** | 130/120 |
| **Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.** | 130/120 |
| **Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.** | 25 |
| **Compatibilité des ballasts** | EM/Secteur |

## Température

| | |
|---|---|
| **Température maximale du produit (nom.)** | 55 °C |

## Commandes et gradation

| | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |

## Mécanique et boîtier

| | |
|---|---|
| **Finition ampoule** | Dépoli |
| **Matériaux des lampes** | Verre |
| **Longueur du produit** | 1 500 mm |
| **Forme de la lampe** | T8 |
| **Poids net (pièce)** | 0,240 kg |

## Approbation et application

| | |
|---|---|
| **Classe d'efficacité énergétique** | D |
| **Produit à faible consommation** | Oui |
| **Homologation** | Conformité à la directive RoHS<br>Marquage CE Certificat KEMA<br>Keur |

| | |
|---|---|
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 23 kWh |
| **Numéro d'enregistrement EPREL** | 2519081 |
| **Marquage CE** | Oui |
| **Conforme à RoHS** | Oui |
| **Valeur de scintillement (PstLM)** | 1 |
| **Valeur d'effet stroboscopique (SVM)** | 0,4 |
| **Gamme de températures ambiantes** | -20 à +45 °C |
| **Taux de matières plastiques recyclées post-consommation** | 0 % |

## Conditions d'application

| | |
|---|---|
| **Technologie sans fil** | Non applicable |

## Données sur la durabilité

| | |
|---|---|
| **Ratio de matière non vierge du produit** | 0 % |

## Données du produit

| | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 |
| **Nom de produit complet** | MASTER LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 |
| **Code EOC** | 872110313917700 |
| **Code de commande** | 13917700 |
| **Code 12NC** | 929004356702 |
| **Numérateur - Quantité par kit** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8721103139177 |
| **Conditionnement par carton** | 20 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8721103139184 |

## Schéma dimensionnel




| D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| 25.7mm | 28mm | 1500mm | 1507.1mm | 1514.2mm |

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 | 25,7 mm | 28 mm | 1 500 mm | 1 507,1 mm | 1 514,2 mm |

# Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

## Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

# Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

## Durée de vie




LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED




Life Expectancy Diagram




LifetimeVsTc

© 2026 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.