

LEDtube EL safeguard module

929004435602



Huippuluokan suorituskykyä ympäristöystävällisesti

Uusi Philips MASTER LEDtube Mains/DC on huippuluokan valoputki, joka on suunniteltu sekä yleis- että turvavalaistukseen. Se tarjoaa nopean ja helpon tavan päivittää koko valaistus yhdellä kertaa ilman, että itse valaisinrunkoa tarvitsee vaihtaa. Philips MASTER LEDtube Mains/DC takaa laadukkaan ja toimintavarman valaistuksen niin arjessa kuin yllättävissä tilanteissa. Jopa 75 000 tunnin käyttöikä ja 185 lm/W valotehokkuus tekevät ratkaisusta pitkäikäisen ja energiatehokkaan.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa tuotteen, ja se on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti. Muutetun valaisimen tulee täyttää sovellettavat turvavalaistusstandardit. Suorita asianmukaiset riskinarviointi ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen mukana toimitetun tarkistuslistan avulla.
- Huomaa, että yksikkövalaisinjärjestelmän kanssa on käytettävä yhteensopivaa paristosarjaa (suosittelemme EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) ja turvamoduulia (EAN: 8721103152213) turvavalaistuksessa.

Yleistä tietoa

Lampun tyyppi	LEDtube
---------------	---------

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	-
---------------------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulotaajuus	50–60 Hz
Lampun virta (nim.)	140 mA
Tehokerroin	-
Jännite (nim.)	220-240 V

KytKentäsäysvirta verkkovirrassa	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyyppin 10 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	-
Lamppujen max. määrä B-tyyppin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaatt.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyyppin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyyppin 16 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	-
Lamppujen max. määrä B-tyyppin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaatt.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyyppin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-


Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,020 kg
------------	----------

Mittapiirros



Merkinnät ja luokitukset

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksynyt	RoHS-direktiivin mukainen
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Kuluttajakäytön jälkeen kierrätetyn muovimateriaalin osuus (%)	0 %

Vastuullisuustiedot

Muun kuin ensiomateriaalin osuus	0 %
----------------------------------	-----

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	LEDtube EL safeguard module
Tuoteversion nimi	LEDtube EL safeguard module
EOC-koodi	872110315221300
12NC-koodi	929004435602
12NC-koodi	929004435602
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103152213
Tuotepakkausten määrä laatikossa	20
Laatikon EAN-koodi	8721103152220

Product	A1	A2	A3
LEDtube EL safeguard module	20,5 mm	28,5 mm	51,5 mm