

# MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

## CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s)

CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 100-240 V, 14 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 25000 hora(s), 114 lm/W, G13, RGO

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Período de garantía	3 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	1,600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	114 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80


Operación y aspectos eléctricos	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	14 W
Corriente de la lámpara (máx.)	146 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	63 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32-36W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica

# MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.220 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C



Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
Nombre del producto completo	CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV
Full EOC	872110305825600
Código del pedido	929004601812
N.º de material (12NC)	929004601812
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103058256
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8721103058263

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV	25.7 mm	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,213.6 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

General uniform lighting - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV



# MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

## Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

## Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

Lumen Maintenance Diagram - CNG LEDtube 1200mm 14W 840 T8 WV

## MainsFit de grado contratista (UL tipo B) T8

### Lifetime



FailureRate

