



LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 2Klm 23W E27 865

LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 23 W, CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s)

LED HPI, T70 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 23 W, LED alternative to CFL-i 32W, HID 50W, E27, 6500 K, 2000 lm, 15000 hora(s), 86 lm/W, RG1

Datos del producto


Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa-base	E27		86 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia de color	<6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	80
Lighting Technology	LED HPI	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Periodo de garantía	1 años	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Consumo de energía	23 W
Flujo luminoso	2.000 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	150 mA
Designación de color	luz natural fría	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
		Factor de potencia (fracción)	0,5

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Voltaje (nominal)	220-240 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	CFL-i 32W, HID 50W
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	88 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T70 en forma de T
Peso neto (pieza)	0,041 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TForce Core HB 2Klm 23W E27 865
Nombre del producto completo	TForce Core HB 2Klm 23W E27 865
Full EOC	872110309396700
Código del pedido	929004612112
N.º de material (12NC)	929004612112
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103093967
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8721103093974

Plano de dimensiones




Product	D	C
TForce Core HB 2Klm 23W E27 865	70 mm	106 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - TForce Core HB 2Klm 23W E27 865



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 2Klm 23W E27 865

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



© Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - TForce Core HB 2Klm 23W E27 865

