



LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865

LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 hora(s)

LED HPI, T100 en forma de T, Solo red eléctrica, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 50W, HID 70W, E27, 6500 K, 3500 lm, 15000 hora(s), 87 lm/W, RG1

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia de color	<6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	80
Lighting Technology	LED HPI	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Periodo de garantía	1 años	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Consumo de energía	40 W
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Corriente de la lámpara (nominal)	273 mA
Flujo luminoso	3.500 lm	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Designación de color	luz natural fría	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Factor de potencia (fracción)	0.5

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Voltaje (nominal)	220-240 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	CFL-i 50W, HID 70W
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	86 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T100 en forma de T
Peso neto (pieza)	0,090 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865
Nombre del producto completo	TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865
Full EOC	872110309400100
Código del pedido	929004612312
N.º de material (12NC)	929004612312
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103094001
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8721103094018

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865	100 mm	152 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - TForce Core HB 3.5Klm 40W E27 865

