

LED Floodlight

BVP151

Mounting Instructions


/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/ مُوّاخاتيّة

تَعْلِيمات التَّرْكِيب

V4.0

		IP65	$t_a 25^\circ C$									
Type / Tipe/ Loại / نوع / Tип / نوع	CCT (K)	Power(W)/Daya/ Công suất/كثافة طاقة/ Мощность/Потужність /Kyat/الطاقة	LEDs	Lumen Output (lm)/Lumen keluaran/Quang thông (lm) /كمى/Световой поток /Световий поток	* Energy efficiency class of light source (Eu requirements SLR) /Клас ефективності енергії /Размеры/Розміри /Өтшемдері/البيانات الاصطناعية	Dimension / Dimensi /Kich thước/جهاز/Dimensi /Размеры/Розміри /Өтшемдері/البيانات الاصطناعية	S.Cx (m²)	Kg	Voltage/Tegangan /Điện áp/جهاز /Напряжение /Напруга/کرنیع	Frequency /Frekuensi /Tần số/جهاز /Частота /کرنیع	Surge rating	
BVP151 LED300/NW PSU 250W SWB G3 GM	4000	250	275	30000	F	496x354x52	0.134	5.0	220-240~	50/60Hz	4KV/4KV	
BVP151 LED360/NW PSU 300W SWB G3 GM	300	350	36000	F	556x384x52	0.164	6.1					
BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM	6500	250	275	30000	F	496x354x52	0.134	5.0				
BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM	300	350	36000	F	556x384x52	0.164	6.1					

* This product contains a light source of energy efficiency class: see table above / Produk ini mengandung sumber cahaya kelas efisiensi energi: lihat tabel di atas



Unit: mm

Type	A	B	C	D	E	a	b	c
250W	354	496	320	420	52	220	10.5	11
300W	384	556	350	470	52	220	10.5	11

H05RN-F 3x1.0 mm²

60245IEC57

N: Blue/Biru

L: Brown/Coklat

GND:Yellow-Green/Kuning - Hijau



- Always use min IP65 or higher IP rated junction box/ connector for direct wiring connection with luminaire.
- The Luminaire should never be used in submerged wet conditions e.g. under water, soil, snow etc.
- The wiring connection should also never be used in submerged wet conditions e.g. water, soil, snow etc. OR use IP68 junction box.
- The warranty is void, in case any of the instructions / guidelines are not followed as per given mounting instruction.
- This product is not supplied with any junction box / connector.
- For further clarification, please contact the manufacturer.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach".
- Selalu gunakan kotak sambungan/konektor dengan nilai min IP65 atau IP yang lebih tinggi untuk sambungan kabel.
- Luminaire tidak boleh digunakan dalam kondisi basah atau terendam, misal dibawah air, tanah, salju dll.
- Sambungan kabel juga tidak boleh digunakan dalam kondisbasah atau terendam, misal. air, tanah, salju dl. ATAU gunakan kotak sambungan IP68
- Garansi tidak berlaku jika pemasangan tidak mengikuti instruksi/panduan pemasangan.
- Produk ini tidak disertakan dengan kotak sambungan/konektor.
- Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi produsen.

Type	Run Current (A) (@230V)	Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A)	Start Current Duration (μ s) / T(@50% of Ipeak) (μ s)	* Touch current or protective conductor current (mA)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs)
BVP151 250W	<1.3	<115	150	<100	10	12
BVP151 300W	<1.6	<125	50	<100	8	10

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.

* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Kebocoran arus *(arus awal atau arus konduktor pelindung) dari sirkuit listrik sangat bergantung kepada kabel suplai listrik seperti tingkat, panjang, koneksi yang memadai dari kabel suplai listrik ke rumah lampu dan topologi kabel dari rumah lampu ke suplai sirkuit listrik diantara keadaan lain. *dalam beberapa kasus dapat mengacu kepada kebocoran arus dalam tanah.



EAC



Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy-Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia-Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- EC, India- Индия. Назначение: общее освещение. Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: philips.lighting.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 AE г.Эйнджовен, Нидерланды. Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, этаж 16. Тел. 8 10 800 7445 47 75. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- EC, India- Індії. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tc, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips.lighting.ru. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обовязковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізванавтесь в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванні Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейнджовен, Нідерланди). Імпортер: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності необмежений.

Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy-Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia-Австралия, Turkey- Турция, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- EC, India- Үндістан. Арналуы: жалпы жарықтандыру. Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектеменіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru. Тасымалдау және сақтау ережелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастанаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталаған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушилерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз. Өндіруші: "Сигнифай Нидерланд Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 AE Эйнджовен қ., Нидерланды. Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Еуразия» ЖШК.

Мекенжайы: Ресей, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская к., 25 құрылыс, 16 қабат. Тел.: 8 10 800 7445 47 75. Дұрыс жұмыс істемеүіне жағдайда: бөлшектеменіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.