

SmartBright Pro Downlight DN068B

Mounting Instruction/ petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/ تعليمات التركيب

V1.0

IEC 60598

indoor

Ta 25°C

220V-240V~

50Hz 60Hz

LEDs

IP20 IP44

IK03

Type / Tipe/ Loại / رقم النوع	CCT (K)	Power(W) (Daya/Công suất / الطاقة/القدرة)	Lumen Output (lm) Lumen keluaran/ Quang thông (lm) مطابقة الاضاءة	Dimension (Dimensi/Kích thước الأبعاد/المقاس) ØAxH (mm)	Cut-outs/Cut-out/ Dimensi ukuran potong/حجم الفتحة قطر (mm)	kg	Voltage /Tegangan /Điện áp /الجهد الكهربائي	Frequency /Frekuensi /Tần số /التردد
DN068B G2 LED4(830/40/65) PSU D75	3000/4000/6500K	3.8W	400LM	Ø90x35.3	Ø70-80mm	0.048	220-240V~	50/60Hz
DN068B G2 LED6(830/40/65) PSU D100		5.5W	600LM	Ø115x35.3	Ø95-105mm	0.068		
DN068B G2 LED9(830/40/65) PSU D100		8W	900LM	Ø115x35.3	Ø95-105mm	0.068		
DN068B G2 LED9(830/40/65) PSU D125		8W	900LM	Ø145x30.3	Ø120-130mm	0.079		
DN068B G2 LED12(830 PSU D125		12W	1300LM	Ø145x30.3	Ø120-130mm	0.079		
DN068B G2 LED13(840/65) PSU D125								
DN068B G2 LED11(830 PSU D150		11W	1200LM	Ø170x30.3	Ø145-155mm	0.103		
DN068B G2 LED12(840/65) PSU D150								
DN068B G2 LED15(830 PSU D150		15W	1600LM	Ø170x30.3	Ø145-155mm	0.103		
DN068B G2 LED16(840/65) PSU D150								
DN068B G2 LED14(830 PSU D175		14W	1500LM	Ø195x30.3	Ø170-180mm	0.132		
DN068B G2 LED15(840/65) PSU D175								
DN068B G2 LED19(830 PSU D200		18W	2000LM	Ø225x30.3	Ø195-205mm	0.170		
DN068B G2 LED20(840/65) PSU D200								

Dimension

Power Connection

2x0.75mm²
N:blue
L:brown

Please use a junction box with IP20 or higher(The terminal size is not less than 10x20x25mm).Signify does not provide junction boxes

Ceiling requirement

Cut-out

1

OFF

2

3

2"x0.75mm²

4

5

6

ON

**EN**

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
5. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.
6. The luminaire is complied with IEC 60598.
7. The product is IP20/IP44 (Lighting surface), the light surface has protection against water ingress and the rear side has no protection against water ingress. So we strongly recommend that the installed environment need to be carefully checked.
If the above advice is not taken and the luminaires are subject to water ingress, Philips / Signify cannot guarantee safe failure & product warranty will become void
8. Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.

ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak dapat diganti; jika kabel rusak, luminer harus dihancurkan.
Sumber cahaya luminer ini tidak dapat diganti; ketika sumber cahaya mencapai akhir masa pakainya, seluruh luminer harus diganti.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer harus diganti.
6. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
7. Produk ini IP20/IP44 (permukaan lampu), permukaan lampu memiliki perlindungan terhadap masuknya air dan sisi bagian belakang lampu tidak memiliki perlindungan terhadap masuknya air. Jadi kami sangat menyarankan memeriksa kondisi ruangan pada saat pemasangan.
Jika saran diatas tidak dilakukan dan mengalami paparan air maka Philips/ Signify tidak menjamin kerusakan & garansi produk menjadi tidak berlaku.
8. Blok terminal tidak termasuk. Pemasangan harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi.

VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
Không thay thế cáp hoặc dây mềm bên ngoài của đèn này; nếu dây bị hỏng, đèn điện sẽ bị phá hủy.
Nguồn sáng của bộ đèn này không thể thay thế được; khi nguồn sáng hết tuổi thọ, toàn bộ đèn điện sẽ được thay thế.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gần theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
6. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
7. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn về độ kín IP20/IP44 (bề mặt), bề mặt chiếu sáng có khả năng kháng nước xâm nhập và mặt sau của đèn không có khả năng kháng nước. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo khách hàng cần kiểm tra vị trí lắp đèn cẩn thận.
Philips/Signify không bảo đảm an toàn sử dụng cũng như sẽ từ chối bảo hành nếu bộ đèn được sử dụng trong môi trường không đúng như khuyến cáo trên dẫn đến nước xâm nhập.
8. Không bao gồm đầu nối. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người có chuyên môn.

TH

โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานก่อนการใช้งาน

1. ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
2. ห้ามเปิดสวิตช์ไฟ หรือจ่ายไฟก่อนติดตั้งเสร็จ
3. ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานของท้องถิ่น หากสายไฟเสียหายโดยไม่ใช่อุปกรณ์
ไม่สามารถเปลี่ยนสายเคเบิลหรือสายไฟภายนอกที่ติดอยู่ของโคมไฟได้ หากสายไฟเสียหายโดยไม่ใช่อุปกรณ์
แหล่งกำเนิดแสงของโคมไฟที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อแหล่งกำเนิดแสงหมดอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยนโคมไฟทั้งหมด
หากสายไฟที่นำพามาโดยเก่าชำรุด ไม่ควรซ่อม ควรเปลี่ยนโคมไฟเพื่อความปลอดภัย
5. โคมไฟทุกชนิดเป็นแสงจากภายนอกการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่
6. โคมไฟนี้ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60598
7. ผลิตภัณฑ์มีการป้องกันน้ำและน้ำไอ IP20/IP44 ที่หน้าโคม โดยการใช้กันฝุ่นและน้ำจะเป็นประโยชน์เหนือมาเท่านั้น
ไม่ครอบคลุมถึงบริเวณด้านหลังโคม ผู้ผลิตแนะนำว่าเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งอย่างระมัดระวัง
ถ้าพบสภาพที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมทางวิธีที่ปลอดภัย/ใช้กันน้ำ ไม่สามารถรับประกันความเสียหายเนื่องจากการใช้ผิดประเภทได้
8. เหมรับหลอดสายไม่รวมมาในกล่อง ผู้ติดตั้งควรต้องมีความชำนาญ

AR

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج

١. يجب تركيب القفوس من قبل فني مؤهل وفقاً للمتطلبات المحلية والـ IEE
٢. لا يمكن استبدال الكبل الخارجي المرن لهذا القفوس. يجب إبطال القفوس في حالة تضرر الكبل
٣. مصدر إضاءة القفوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لظلية لفترة عمره يتم تغيير القفوس بالكامل
٤. يجب عدم استبدال الكبل أو تخفيفه في بيئة تسبب التآكل أو توجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الغلات أو غيرها
٥. المنتج هو IP20 / IP44 على السطح، حيث يحتوي سطح الإضاءة على حماية ضد دخول الماء والغبار الغلفي لا يحتوي على حماية ضد دخول الماء لذلك نوصي بشدة بضرورة التحقق بعناية من البيئة التي سيتم تركيب المنتج فيها.
٦. منتج التوصيل غير متضمن مع المنتج. يجب تنفيذ التركيب بواسطة شخص مؤهل.

**EN**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggung jawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengambilan yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้จะระบุให้สินค้าชนิดนี้ไม่สามารถทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การทิ้งที่ไม่สามารถควบคุมได้ก่อให้เกิดปัญหา การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำวัสดุใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้า ร้านค้าเหล่านี้สามารถจัดส่ง หรือ นำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات الأخرى في جميع الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتتبع إعادة استخدام موارد الخلفيات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم "الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتلجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الأمثل