Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a surselor de lumină

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: PHILIPS

Adresa furnizorului: Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB Eindhoven, NL

Identificatorul de model: 8718696596791

Tipul sursei de lumină:

Tehnologia de iluminat utilizată:	MH	Nedirecțională sau direcțională:	NDLS
Tipul de soclu al sursei de lumină (sau altă interfață electrică)	E27		
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:	NMLS	Sursă de lumină conectată (CLS):	Nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:	Nu	Anvelopă:	Nu
Sursă de lumină cu luminanță mare:	Nu		
Protecție antireflexie:	Nu	Cu intensitate reglabilă:	Da

Parametrii produsului

Parametru	Valoare	Parametru	Valoare
Parametrii generali ai produsului:			
Consumul de energie în modul activ (kWh/1000 h), rotunjit în sus la cel mai apropiat număr întreg	74	Clasa de eficiență energetică	F
Fluxul luminos util (Φuse), indicând dacă se referă la fluxul sub formă de sferă (360º), sub formă de con larg (120º) sau sub formă de con îngust (90º)	7 500 în Sferă (360°)	Temperatura de culoare corelată, rotunjită la cea mai apropiată valoare de 100 K, sau intervalul de temperaturi de culoare corelate care pot fi reglate, rotunjite la cea mai apropiată valoare de 100 K	4 200
Consumul de putere în modul activ (P_{la}), exprimat în W	74,0	Consumul de putere în modul standby (P_{sb}), exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală	0,00

Consumul de putere în modul standby în rețea (P_{net}) pentru CLS, exprimat în W și rotunjit la a doua zecimală		-	Indicele de redare a culorilor, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, sau intervalul de valori CRI care pot fi reglate	90
Dimensiunile exterioare fără dispozitivul de comandă separat, componentele de comandă a iluminatului și componentele nelegate de iluminat, dacă există (milimetri)	Înălțime	156	Distribuția puterii spectrale în intervalul 250-800 nm, la sarcină maximă	Vizualizare a imaginii de pe pagina anterioară
	Lățime	36		
	Adâncime	36		
Declarație de putere echivalentă[(a)]		-	Dacă da, puterea echivalentă (W)	-
			Coordonatele cromatice (x și y)	0,371 0,366

[(a)] '-' : nu se aplică;

[(b)] '-' : nu se aplică;


1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Relative power
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wavelength (nm)

Model introdus pe piața Uniunii din 01/09/2021.

Numărul de înregistrare EPREL: 473332 https://eprel.ec.europa.eu/qr/473332

Furnizor: Signify Netherlands B.V. (Producător) **Site web:** www.signify.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Customer Care Philips **Site web:** www.philips.com/lighting

E-mail: EPREL.PhilipsLighting@Signify.com **Telefon:** 00800 744 547 75

Adresă:
I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461
5600VB Eindhoven
Țările de Jos