

SmartBright Select LED Batten

BN158C

Mounting Instruction



IEC
60598




IP20



Product type	Voltage Frequency	Power	Color Temp	Life Time @ta25 °C	Dimension(L×W×H)
BN158C LED16/SCCT L1200 GM	220-240V~50/60Hz	13.0W	3000K/6500K/4000K	30,000 hours	1185×20×32
BN158C LED12/SCCT L900 GM	220-240V~50/60Hz	9.6W	3000K/6500K/4000K	30,000 hours	885×20×32
BN158C LED8/SCCT L600 GM	220-240V~50/60Hz	6.5W	3000K/6500K/4000K	30,000 hours	585×20×32
BN158C LED4/SCCT L300 GM	220-240V~50/60Hz	3.4W	3000K/6500K/4000K	30,000 hours	325×20×32

Batten mounting


Installation on ceiling or wall through mounting clips.



Mounting distance(L)

Unit(mm)


Type	L300	L600	L900	L1200
L	200-260	300-500	600-800	800-1100



1 Wire connection I

Use 2-pin plug* for power connection.

*2-pin plug not provided.




2 Wire connection II

Using wire connection box* for power connection.

*Wire connection box and Connector is not provided.


Connector dimensions:
10 mm×20mm×25mm.



3 Linking method I

Click fit male plug part into female socket. Affix next system, only after linking.


Maximum amount of linking: 8 pcs.




4 Linking method II

Use connector jack cable(not provided) for linking, as required.


Maximum amount of linking: 8 pcs.




Easy Switching with memory function



Switch on the light with the last memory status (default 3000K in Relax mode).




Toggle switch (on→off→on) in less than 6.4 seconds to change to next CCT (3000K→6500K → 4000K → 3000K → ... depends on last status)



Default setting
"Relax mode", 3000K→
"Work mode", 6500K →
"Awake mode", 4000K

Reset function



Toggle switch (on→off→on→off→on) in less than 1.2 seconds to re-set to default setting CCT 3000K.

Operation Instruction / Instruksi Pengoperasian / Hướng dẫn sử dụng / คำแนะนำในการดำเนินการ

EN

- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- Do not use the fixture if housing or power cables are damaged.
- The product is suitable for ceiling, surface & cove mounting.
- Do not use in supply voltage exceeding 220-240V±10% for extended periods.
- Do not place readily flammable material near the lamp.
- In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest dealer.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The manufacture will not be held responsible for improper usage or modification of the product.

VN

- Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
- Không sử dụng bộ đèn nếu vỏ đèn hay dây cáp bị hỏng.
- Sản phẩm này phù hợp gắn trần, lắp nổi và gắn trần giặt cấp.
- Không sử dụng điện áp đầu vào vượt mức 220-240V±10% trong thời gian dài.
- Không đặt vật liệu dễ cháy gần đèn.
- Trong trường hợp đèn không hoạt động, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai cách hay sửa chữa sản phẩm.


TH

- ควรให้ช่างไฟหรือผู้ชำนาญการเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์และควรติดตั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาต
- ห้ามเชื่อมต่อไฟฟ้าหากอุปกรณ์เกิดความเสียหาย
- สามารถใช้ร่วมกับฝ้าเพดานและใช้เป็นไฟหลักได้
- ห้ามติดตั้งกับระบบไฟฟ้าขนาด กว้างขนาดนอกเหนือจาก 220-240±10%
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับวัตถุไวไฟ
- หากเกิดปัญหากับอุปกรณ์ให้ทำการตัดไฟและติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนหรือใช้จนหมดอายุ
- ทางผู้ผลิตจะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆต่อสินค้าหากมีการดัดแปลงหรือใช้งานผิดวิธี

AR

تعليمات التشغيل:

- يجب على خبير كهربائي معتمد تركيب وحدة الإضاءة وتوصيلها وفقاً لأحدث الأنظمة الكهربائية الخاصة بمؤسسة المهندسين الكهربائيين أو بحسب المتطلبات الوطنية.
- لا تستخدم أداة التثبيت في حال كان المسكن متهاك أو الأسلاك الكهربائية تالفة.
- هذا المنتج ملائم للتثبيت على السقف والأسطح وزوايا الجدران.
- لا تستخدمه ضمن إمدادات كهربائية بفرق جهد يتجاوز 220-240±10% لفترات طويلة.
- لا تلمس بثنيت مواد قابلة للاشتعال قرب المصباح.
- في حال تعطل المصباح، يرجى فصل الكهرباء والتواصل مع أقرب موزع فيليبس.
- المصنع لا يتحمل مسؤولية إساءة استخدام المنتج أو العبث به.



EN

- This product allows maximum 8 pcs trunking (via connector or end to end trunking). For your safety concern, the connection of with any other product is prohibited. And make sure to keep the last male socket open.
- Please switch off the power supply before changing the product or connection!
- Max current of power cable: 2A.
- This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
- Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc., are present.

VN

- Sản phẩm này cho phép lắp 8 đèn với nhau (thông qua mỗi nối riêng hay đầu nối của đèn). Vì lý do an toàn, tuyệt đối không sử dụng đầu nối đèn với bất kỳ sản phẩm nào khác. Và cần đảm bảo đầu cắm dương cuối cùng được mở.
- Vui lòng tắt nguồn trước khi thay đổi sản phẩm hay mỗi nối!
- Dòng điện tối đa của dây cáp: 2A.
- Sản phẩm này được thiết kế cho sử dụng trong nhà, vui lòng không sử dụng ở bất cứ nơi nào ẩm ướt hay ngoài trời.
- Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo, phthalate...

TH

- สินค้าสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดแค่ 8 โคมเท่านั้น (เชื่อมโดยสายเคเบิลเชื่อมหรือต่อกันเอง) เพื่อความปลอดภัยของท่านห้ามเชื่อมต่อ กับสินค้าอื่นๆทั่วไปอย่างเด็ดขาด และต้องเฝ้าระวังปลั๊กเชื่อมต่อตัวสุดท้ายที่ปลายเคเบิลต้องถูกเปิดออกเสมอ
- โปรดทำการตัดไฟทุกครั้งก่อนการเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อ
- ขนาดสายไฟสูงสุด: 2A
- สินค้านี้ถูกออกแบบให้ใช้เฉพาะภายในเท่านั้น , ห้ามใช้ภายนอกหรือที่ที่เสี่ยงต่อการเปียกน้ำเด็ดขาด
- โคมไฟไม่สามารถรองรับกับสภาวะแวดล้อมที่ต้องถูกการกัดกร่อน หรือใช้ร่วมกับวัตถุที่มีความอันตรายเช่น กรดซัลฟิวรี คลอรีน phthalates เป็นต้น

AR

- يسمح هذا المنتج باستخدام 10 أسلاك توصيل كحد أقصى (بواسطة موصل واحد أو من خلال التوصيل بنهايات الأسلاك). وحرصا على سلامتك الشخصية، يمنع توصيل منتج مع أي منتج آخر. واحرص على أن يبقى آخر طرف موصل ذكر من السلك غير متصل.
- من فضلك قم بفصل مز د الطاقة قبل تغيير المنتج أو أسلاك التوصيل.
- الحد الأقصى للتيار في سلك الطاقة: 2 أمبير
- صمم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط، يرجى عدم استخدامه في الأماكن الرطبة أو المبلولة أو خارج المنزل.
- يجب عدم استخدام المصباح أو تخزينه في بيئة مضرّة تحتوي أي من المواد الخطيرة مثل الكلور أو الكبريت أو الفثاليتات A-E-Ha.

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ระบุว่าสินค้านี้ไม่ควรทิ้งได้เหมือนขยะทั่วไป เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและสุขภาพของมนุษย์จากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะมีพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่ ในการคืนสินค้าที่ใช้แล้ว ให้ส่งกลับ หรือ ติดต่อร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง



هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم إعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن