

GreenSpace Linear Accent

RS386B/SM386C Modular Accent/格栅灯

Mounting instructions/安装说明书

GB 7000

IP20

Ta 25℃

220V-240V~

CRI >90

Product Type 型号描述	CCT 色温	Beam Angle 光束角	Mounting Method 安装方式	Dimming Method 调光方式	Color 颜色	Current 电流	Power 功率	Cut-out L x W (cm) 开孔尺寸 L x W (cm)	Weight (kg) 重量
RS386B S1 P2	3000K 3500K 4000K	NB MB WB	Recessed 嵌入式	PSU	White 砂白 Black 砂黑	0.03A	2.5W	(3.6-3.9)*(3.6-3.9)	0.075
RS386B S2 P4				PSU PSR PSD		0.05A	4.5W	(6.6-6.9)*(3.6-3.9)	0.11
RS386B S5 P10				PSU		0.05A	9W	(13.7-14)*(3.5-3.8)	0.27
RS386B S10 P20				PSR/PSD		0.06A	10W		
RS386B S15 P30				PSU PSR PSD		0.1A	18W	(27-27.3)*(3.5-3.8)	0.46
SM386C S5 P10	3000K 3500K 4000K	NB MB WB	Surface-mounting 吸顶式	PSU	White 砂白 Black 砂黑	0.05A	9W	Inapplicable 不适用	0.37
				PSR/PSD		0.06A	10W		
				PSU PSR PSD		0.1A	18W		0.45
SM386C S15 P30				PSU PSR PSD		0.15A	27W		0.7

Dimension灯具尺寸

Recessed
嵌入式

Product Type/型号	L (cm)	W (cm)	H (cm)
RS386B S1	4.5	4.5	4.3
RS386B S2	7.5	4.5	4.3
RS386B S5	14.6	4.5	4.8
RS386B S10	28	4.5	4.8
RS386B S15	41.3	4.5	4.8

A: >120mm B: >500mm C: >300mm D: >500mm

Dimension灯具尺寸

Surface Mounting
吸顶式

Product Type/型号	L (cm)	W (cm)	H (cm)
SM386C S5	13.6	3.5	8.5
SM386C S10	27	3.5	8.5
SM386C S15	40.2	3.5	8.5

Signify Luminaire (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 1, No. 2555, Hechuan Road, Minhang District, SH, P.R. China Postalcode: 200233
昕诺飞灯具（上海）有限公司
地址：上海市闵行区合川路2555号1幢二楼
邮编：200233



Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

产品名称 Product Type	功率 Watt (W)	工作电流 (A) (@220V) Run Current(A)@220V	浪涌电流 (A) Start (Inrush) Current(A)/Ipeak(A)	浪涌电流持续时间T(@50% of Ipeak) (μs) Start Current Duration (μs) / T(@50% of Ipeak) (μs)	漏电流 (mA) The Leakage Current (mA)	16A BC型微型断路器最多可接灯具数 (pcs) MCB Type B 16A (or Type C 16A) Max no. fitting (pcs)
RS386B S1 P2 PSU	2.5	0.03	30	100	0.7	102
RS386B S2 P4 PSU	4.5	0.05	40	110	0.7	64
RS386B S2 P4 PSR	4.5	0.05	30	350	0.7	65
RS386B S2 P4 PSD	4.5	0.05	19	150	0.7	106
RS386B S5 P10 PSU	9	0.05	15	104	0.5	36
RS386B S5 P10 PSR	10	0.06	60	120	0.7	34
RS386B S5 P10 PSD	10	0.06	6.5	100	0.7	71
RS386B S10 P20 PSU	18	0.1	20	101	0.7	25
RS386B S10 P20 PSR	18	0.1	60	120	0.7	34
RS386B S10 P20 PSD	18	0.1	14	74	0.7	53
RS386B S15 P30 PSU	27	0.15	40	175	0.7	15
RS386B S15 P30 PSR	27	0.15	60	260	0.5	64
RS386B S15 P30 PSD	27	0.15	20	120	0.7	35
SM386C S5 P10 PSU	9	0.05	15	104	0.5	36
SM386C S5 P10 PSR	10	0.06	60	120	0.7	34
SM386C S5 P10 PSD	10	0.06	6.5	100	0.7	71
SM386C S10 P20 PSU	18	0.1	20	101	0.7	25
SM386C S10 P20 PSR	18	0.1	60	120	0.7	34
SM386C S10 P20 PSD	18	0.1	14	74	0.7	53
SM386C S15 P30 PSU	27	0.15	40	175	0.7	15
SM386C S15 P30 PSR	27	0.15	60	260	0.5	64
SM386C S15 P30 PSD	27	0.15	20	120	0.7	35

1.1 嵌入式安装方式
Recessed installation

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1 吸顶式安装方式
Surface mounted


2.2

2.3



SM386C S5 P10 L≈90mm

SM386C S10 P20 L≈225mm


SM386C S15 P30 L≈355mm



Connection way as follow
接线方式如下



Following installation method is NOT allowed
请不要使用以下几种方式安装灯具



Please read this manual carefully before using the product.Please keep the manual for future reference.
使用本产品前，请先仔细阅读这本手册。请保留本手册作为日后参照用。

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE 电气标准或国家标准。

The luminaire is complied to IEC 60598-1 or GB 7000.1.
此灯具是依据IEC60598-1或国标GB 7000.1所制造。

The luminaire shall ,under no circumstance,be covered with insulation matting or similar material.
灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged,it shall be exclusively replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
如果此灯具外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线更换。

The manufacturer will not take responsibility caused by improper use or self modifications of the product.
所有不当使用或自行更改产品结构而导致损坏，生产商不负任何责任。

In case of malfunction,please switch off the power and contact your nearest Philips dealer
如发现异常或操作有任何问题，请务必先切断电源，然后与飞利浦经销商联系。

Indoor use only. 本灯具仅限室内使用。
Basic insulation has been provided between LV supply and control conductors. LV电源和控制导体之间是基本绝缘。
Turn off the power supply before checking, installation or moving. 检查，安装或移动灯具之前，必须切断电源。

Maintenance 保养方法：
The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

To ensure optimum performance, please clean the product regularly (recommended twice a year). Turn off luminaire before cleaning. 为了保持灯具明亮效果，请定期（半年一次）进行清洁。灯具清洁请在切断电源情况下进行。

Do not use chemical solvents to clean the luminaire, it might damage the surface
请不要用香薰水等挥发性物质擦拭灯具表面，请不要对灯具喷洒任何化学药剂，否则灯具可能会变色或损坏。

Warning:The light source and parts of this lamp are not replaceable.When the light source and parts reach the end of their life,the whole lamp should be replaced.
警告：此灯具的光源和零部件是不可替换的；当光源和零部件到其寿终时，应替换整个灯具！

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LED灯板 /光源	0	0	0	0	0	0
驱动器 (板), 铜制及电子零部件	×	0	0	0	0	0
透镜光学部件	0	0	0	0	0	0
外壳及其它零部件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件所某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

EN

ID

VN

TH

RU

UA

KZ

AR

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

Символы рядом с изображением указывают на то, что в странах ЕС данный продукт запрещено выкидывать разом с бытовыми отходами.

Щоб уникнути загрози́ння шкоди здо́ров'ю людей, да́ний при́лад підлягає зда́ччі на пере́робку. Щоб відправити світи́льник на пере́робку, вико́ристовуйте систе́ми збору́ для пере́робки ма́теріалів або зверні́ться до підпри́ємства розді́вної торгівлі, через яке був придба́ний да́ний освітлюва́льний при́лад. Розді́бний магази́н може прийня́ти да́ний то́вар для подальшо́ї його відпра́вки на безпе́чну для нави́колишнього сере́довища пере́робку.

Нақты танбалар ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтынғанын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет. Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامة. لإعادة جهازك المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن.