



Αποδοτικό και αποτελεσματικό νέο σχήμα

PL-C 4-PIN

Το νέο σχήμα PL-C είναι ένας αποδοτικός και αποτελεσματικός λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας ισχύος, που χρησιμοποιείται σε σποτ οροφής γενικής χρήσης για εφαρμογές καταστημάτων, χώρων φιλοξενίας και γραφείων. Η έκδοση 2 PIN έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα τύπου "plug in/pull out". Η έκδοση 4 PIN έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας HF με ενσωματωμένη προθέρμανση και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα τύπου "plug-in/pull-out".

Οφέλη

- Καλή απόδοση χρωμάτων
- Βέλτιστη απόδοση φωτός
- Βιώσιμη λύση φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εγκατάσταση
- Τεχνολογία τριφασφόρου

Εφαρμογή


- Έχει σχεδιαστεί για γενικό ή συμπληρωματικό φωτισμό σε επαγγελματικά ή οικιακά περιβάλλοντα
- Χωνευτά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά φωτισμού προς τα κάτω, επιτραπέζιες λάμπες και κρεμαστές λάμπες

PL-C 4-PIN

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα σχετικά όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένα σπάσιμο της λάμπας είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει καμία επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει κάποιος λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και απομακρύνετε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm
PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm
PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm

Γενικές πληροφορίες

Ονομαστική διάρκεια ζωής 8.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) >80

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα PL-C

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,3

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
22890000	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
22908200	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
22926600	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
22620300	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
22638800	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
22656200	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
22674600	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
22764400	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
22782800	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
22800900	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
22818400	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

PL-C 4-PIN

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Συντεταγμένη	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία	Απόδοση φωτεινότητας	Φωτεινή ροή
		χρωματικότητας X (ονομ.)	χρωματικότητας Y (ονομ.)		χρώματος (ονομ.)	(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
22890000	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	67 lm/W	1.800 lm
22908200	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	67 lm/W	1.800 lm
22926600	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	65 lm/W	1.700 lm
22620300	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	Πυράκτωσης λευκό	2700 K	67 lm/W	900 lm
22638800	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	67 lm/W	900 lm
22656200	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	67 lm/W	900 lm
22674600	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	62 lm/W	840 lm
22764400	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	Πυράκτωσης λευκό	2700 K	67 lm/W	1.200 lm
22782800	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	67 lm/W	1.200 lm
22800900	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	67 lm/W	1.200 lm
22818400	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	62 lm/W	1.100 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος	Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	ενέργειας
22890000	PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	325 mA	26,5 W
22908200	PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	325 mA	26,5 W
22926600	PL-C 26W/865/4P 1CT/ 5X10BOX	325 mA	26,5 W
22620300	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος	Κατανάλωση
		λαμπτήρα (ονομ.)	ενέργειας
22638800	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22656200	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22674600	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
22764400	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
22782800	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
22800900	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
22818400	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W

