



Pequeño en tamaño, grande en calidad

TrueFashion EM

TrueFashion es la línea de proyectores LED creada para responder a las necesidades de miniaturización y presentación visual de los comercios más exigentes. Sus spots miniaturizados, con detalles finos y un diseño contemporáneo, se integran de manera perfecta en la arquitectura del local, logrando una estética elegante, discreta y totalmente personalizada. Gracias a su tecnología óptica innovadora OptiAccent (FPO), TrueFashion ofrece un efecto de acentuación de alta calidad, con un haz de mayor intensidad central y sin derrame de luz, maximizando el contraste y potenciando el impacto visual sobre los productos. En aplicaciones exigentes como narrow spot (12D) y spot (18D), la diferencia respecto a sistemas ópticos tradicionales Chip-on-Board con reflector es tan marcada que se percibe como la noche y el día. La tecnología OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo hasta cinco veces, brindando un confort visual superior, clave para crear experiencias de compra más atractivas y envolventes. Además, TrueFashion cuida cada detalle del espectro lumínico: los Philips LED flavors especialmente desarrollados realzan la saturación de los colores y la pureza de los tonos blancos, ofreciendo una fidelidad cromática excepcional con CRI superior a 90. TrueFashion garantiza una experiencia de iluminación superior, resaltando productos, realzando texturas y elevando la atmósfera de cualquier espacio de retail.

Beneficios

- Efecto de acentuación de alto impacto y gran dramatismo
- Instalación discreta y flexible
- Blancos brillantes, negros definidos y colores vibrantes
- Gran confort visual

TrueFashion EM

Características

- Diseño discreto en blanco y negro con diámetro de 66 mm para la versión Mini y 80 mm para la Compact
- Tecnología de lente OptiAccent (FPO), maximizando la intensidad central (hasta +40%). Ofrece una acentuación de alto contraste (disponible en Compact).
- Opciones de Led Philips: Versiones Premium White y Premium Color. CRI > 90 con temperatura de color 3000K (consultar a tu representante comercial para otras configuraciones).
- Gama completa de ángulos de apertura: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36°; 6° en TrueFashion Highlight y 12°, 24° y 36° en Compact

Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- La luminaria debe instalarse fuera del alcance de la mano.
- La instalación y el desmontaje deben ser realizados por un electricista calificado, y el cableado debe cumplir con las reglamentaciones eléctricas IEE vigentes o con los requerimientos nacionales aplicables.

Versions



RTP-OF-RS700B-TrueFashion-EM



RS700B LED30 LED40 BK



GD700B 1 head WH



GD700B 1 head BK











RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM






GD700B 2 heads BK

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Información general

Controlador incluido Sí

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC Clase de seguridad II
 Voltaje de entrada 220 a 240 V
 Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Controles y atenuación

Regulable -

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica Lente
 Código de protección de impacto mec. IK03
 Código de protección de ingreso IP20

Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso -10% / +10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	4.421 lm
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	3.347 lm
911401549446	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	3000 K	90	115 lm/W	4.018 lm
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	3000 K	90	115 lm/W	4.018 lm
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	4000 K	90	118 lm/W	4.736 lm
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	3000 K	90	106 lm/W	4.282 lm
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	4000 K	90	122 lm/W	3.756 lm
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	3000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	3000 K	90	118 lm/W	3.645 lm
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	3000 K	90	110 lm/W	3.389 lm
911401550146	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	4.295 lm
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	4000 K	90	104 lm/W	2.213 lm
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	3000 K	90	96 lm/W	2.021 lm
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	3000 K	90	94 lm/W	1.997 lm
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	3000 K	80	118 lm/W	969 lm
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	1.029 lm
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	105 lm/W	3.699 lm
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	2700 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	3000 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	4.295 lm
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	2.059 lm
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	3000 K	80	125 lm/W	2.059 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	40,3 W	911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	8,2 W
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	40,3 W	911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	30,8 W	911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	41,2 W
911401549446	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	41,2 W
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	41,2 W
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W	911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	41,2 W
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	35 W	911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	35,4 W
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	35 W	911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	35,4 W
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	35 W	911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	35,4 W
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	21,2 W	911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	21 W
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	8,2 W	911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	21 W
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	40,3 W	911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	40,3 W	911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	40,3 W	911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	21 W
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	30,8 W	911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	21 W
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	30,8 W	911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	10,1 W
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	30,8 W	911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	10,1 W
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	30,8 W	911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	10,1 W
911401550146	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	42,4 W	911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	10,1 W
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	21,2 W	911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	42,4 W
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	21,2 W	911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	16,5 W
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	16,5 W
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	21,2 W			

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	Blanco
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	Negro
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	Blanco
911401549446	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Blanco
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Blanco
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Blanco
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	Negro
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	Blanco
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	Negro
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	Negro
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	Negro
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	Blanco
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	Blanco
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	Blanco
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	Blanco
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	Blanco
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	Blanco
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	Blanco
911401550146	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	Blanco
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	Blanco
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	Blanco
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Blanco
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	Blanco
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Blanco
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	Blanco
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	Negro
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	Blanco
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	Negro
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	Blanco
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	Blanco
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	Negro
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	Blanco
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	Negro
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	Blanco
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	Negro
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	Blanco
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	Negro
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	Blanco
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	Negro
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	Blanco
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	Negro
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	Blanco
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	Blanco
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	Negro

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	-15 a +35 °C
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401549446	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	-20 °C a 35 °C
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	-20 °C a 35 °C
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	-20 °C a 35 °C
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	-15 a +35 °C
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	-15 a +35 °C
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401550146	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	-15 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 a +35 °C

