



Petit par la taille, mais grand par la qualité

TrueFashion EM

TrueFashion correspond à la gamme de projecteurs LED répondant aux besoins de miniaturisation et de présentation des commerçants spécialisés. Tout d'abord, ces spots de taille réduite, aux détails nets et subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l'intérieur de votre magasin, pour un style sur mesure. Deuxièmement, il offre un effet d'accentuation de haute qualité grâce à sa technologie de lentille innovante OptiAccent (FPO), qui fournit un faisceau d'intensité centrale plus élevée sans lumière parasite afin de maximiser le rapport de contraste et ainsi optimiser l'effet d'accentuation. Surtout dans les applications exigeantes de faisceau étroit (12D) et de spot (18D), la différence entre OptiAccent et les optiques Chip on Board et réflecteur est flagrante, comme le jour et la nuit. OptiAccent réduit également l'éblouissement direct par un facteur de 5, garantissant ainsi un confort visuel optimal. Enfin, TrueFashion prend également en charge le spectre lumineux : les variantes Philips LED spécialement conçues mettent en valeur les couleurs (saturation) et les blancs, tout en offrant un haut degré de fidélité (dépassé l'IRC 90). C'est ainsi que TrueFashion garantit une expérience d'éclairage supérieure dans vos applications de vente au détail.

Avantages

- Effet d'accentuation théâtral et spectaculaire
- Installation d'éclairage discrète et flexible
- Blancs lumineux, noirs profonds, couleurs vives
- Confort visuel amélioré

Fonctions

- Tête de spot réduite, diamètre de 66 mm pour la variante Mini et 80 mm pour la variante Compact
- Technologie de lentille OptiAccent (FPO) pour optimiser l'intensité centrale (jusqu'à 40 %), tout en éliminant la lumière diffuse/le halo par rapport à un système optique traditionnel de technologie Chip-On-Board et réflecteur, offrant ainsi une accentuation élevée du contraste par opposition à un effet lumineux sans relief et diffus (en variante Compact uniquement)
- Variantes LED Philips : Blanc Premium et Couleur Premium, IRC supérieur à 90 et 3000K (contactez votre représentant commercial pour toute demande spécifique)
- Finition lisse en peinture par poudrage blanche ou noire (adressez-vous à votre contact commercial pour d'autres demandes)
- Spot à faisceau très intensif de 6° avec faisceau central Candela 64K
- Gamme complète de faisceaux : 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° en TrueFashion Highlight et 12°, 24°, 36° en variante Compact uniquement)

Application

- Boutiques de mode
- Commerces
- Hôtellerie
- Commerces alimentaires et grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être monté hors de portée de main
- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes de l'IEE ou aux règlements nationaux.

Versions



RS700B LED10 LED20 BK



RTP-OF-RS700B-TrueFashion-EM



RS700B LED30 LED40 BK



RTP-OF-ST700T-TrueFashion-EM

TrueFashion EM

Versions



GD700B 1 head WH

GD700B 1 head BK

RS700B LED30 40 WH

RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM



GD700B 2 heads WH

GD700B 2 heads BK

Schéma dimensionnel









Schéma dimensionnel












Schéma dimensionnel



Informations générales

Ballast/pilote inclus Oui

Fonctionnement et électricité

Classe de protection IEC Classe de sécurité

II

Tension d'entrée 220 à 240 V

Fréquence linéaire 50 or 60 Hz

Mécanique et boîtier

Type de cache optique/de lentille Lentille

Code de protection contre les chocs méca. IK03

Code d'indice de protection IP20

Approbation et application

Marquage CE Oui

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux -10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux |
|--------------|---|--|----------------------------------|--|---------------|
| 911401548646 | RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 2 147 lm |
| 911401547446 | RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH | 3000 K | 90 | 109 lm/W | 4 421 lm |
| 911401547646 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK | 3000 K | 90 | 114 lm/W | 4 596 lm |
| 911401546246 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | 2700 K | 80 | 104 lm/W | 2 177 lm |
| 911401549046 | GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH | 3000 K | 90 | 109 lm/W | 3 347 lm |
| 911401549446 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 2 147 lm |
| 911401549146 | GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB | 4000 K | 90 | 68 lm/W | 1 432 lm |
| 911401549246 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 2 147 lm |
| 911401549646 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH | 3000 K | 80 | 126 lm/W | 1 030 lm |
| 911401543446 | ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK | 3000 K | 90 | 111 lm/W | 3 865 lm |
| 911401543546 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH | 3000 K | 90 | 115 lm/W | 4 018 lm |
| 911401543646 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK | 3000 K | 90 | 115 lm/W | 4 018 lm |
| 911401543846 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH | 3000 K | 90 | 111 lm/W | 3 865 lm |
| 911401544046 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK | 3000 K | 90 | 111 lm/W | 3 865 lm |
| 911401549546 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 2 147 lm |
| 911401549746 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK | 3000 K | 80 | 126 lm/W | 1 030 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux |
|--------------|--|--|----------------------------------|--|---------------|
| 911401547346 | RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH | 4000 K | 90 | 118 lm/W | 4 736 lm |
| 911401547546 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 114 lm/W | 4 596 lm |
| 911401547746 | RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH | 3000 K | 90 | 106 lm/W | 4 282 lm |
| 911401547846 | RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH | 4000 K | 90 | 122 lm/W | 3 756 lm |
| 911401547946 | RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH | 3000 K | 90 | 117 lm/W | 3 600 lm |
| 911401548146 | RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 118 lm/W | 3 645 lm |
| 911401548246 | RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH | 3000 K | 90 | 110 lm/W | 3 389 lm |
| 911401550146 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 4 295 lm |
| 911401548346 | RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH | 4000 K | 90 | 104 lm/W | 2 213 lm |
| 911401548446 | RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH | 3000 K | 90 | 96 lm/W | 2 021 lm |
| 911401548746 | RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 2 147 lm |
| 911401548846 | RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH | 3000 K | 90 | 94 lm/W | 1 997 lm |
| 911401548946 | RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH | 3000 K | 80 | 118 lm/W | 969 lm |
| 911401550546 | RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH | 3000 K | 80 | 125 lm/W | 1 029 lm |
| 911401542646 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH | 3000 K | 90 | 100 lm/W | 4 120 lm |
| 911401542946 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK | 3000 K | 90 | 100 lm/W | 4 120 lm |
| 911401543146 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH | 3000 K | 90 | 104 lm/W | 4 282 lm |
| 911401543246 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK | 3000 K | 90 | 104 lm/W | 4 282 lm |
| 911401544346 | ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH | 3000 K | 90 | 105 lm/W | 3 699 lm |
| 911401544746 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH | 3000 K | 90 | 106 lm/W | 3 746 lm |
| 911401544946 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK | 3000 K | 90 | 106 lm/W | 3 746 lm |
| 911401545146 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH | 3000 K | 90 | 91 lm/W | 1 913 lm |
| 911401545346 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK | 3000 K | 90 | 91 lm/W | 1 913 lm |
| 911401545546 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH | 3000 K | 90 | 96 lm/W | 2 032 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | Flux lumineux |
|--------------|--|--|----------------------------------|--|---------------|
| 911401545646 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK | 3000 K | 90 | 96 lm/W | 2 032 lm |
| 911401545946 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH | 3000 K | 90 | 96 lm/W | 2 032 lm |
| 911401546046 | ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB | 3000 K | 90 | 62 lm/W | 1 315 lm |
| 911401546146 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK | 3000 K | 90 | 96 lm/W | 2 032 lm |
| 911401546346 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | 3000 K | 80 | 104 lm/W | 2 177 lm |
| 911401546446 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK | 4000 K | 80 | 104 lm/W | 2 177 lm |
| 911401546946 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH | 3000 K | 80 | 118 lm/W | 1 186 lm |
| 911401547046 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK | 4000 K | 80 | 118 lm/W | 1 186 lm |
| 911401547146 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH | 2700 K | 80 | 125 lm/W | 1 260 lm |
| 911401547246 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK | 3000 K | 80 | 125 lm/W | 1 260 lm |
| 911401549946 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | 3000 K | 90 | 101 lm/W | 4 295 lm |
| 911401550346 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH | 3000 K | 80 | 125 lm/W | 2 059 lm |
| 911401550446 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK | 3000 K | 80 | 125 lm/W | 2 059 lm |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 911401548646 | RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK | 21,2 W | 911401547846 | RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH | 30,8 W |
| 911401547446 | RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH | 40,3 W | 911401547946 | RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH | 30,8 W |
| 911401547646 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK | 40,3 W | 911401548146 | RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH | 30,8 W |
| 911401546246 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | 21 W | 911401548246 | RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH | 30,8 W |
| 911401549046 | GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH | 30,8 W | 911401550146 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | 42,4 W |
| 911401549446 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 21,2 W | 911401548346 | RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH | 21,2 W |
| 911401549146 | GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB | 21,2 W | 911401548446 | RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH | 21,2 W |
| 911401549246 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 21,2 W | 911401548746 | RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | 21,2 W |
| 911401549646 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH | 8,2 W | 911401548846 | RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH | 21,2 W |
| 911401543446 | ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK | 35 W | 911401548946 | RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH | 8,2 W |
| 911401543546 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH | 35 W | 911401550546 | RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH | 8,2 W |
| 911401543646 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK | 35 W | 911401542646 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH | 41,2 W |
| 911401543846 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH | 35 W | 911401542946 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK | 41,2 W |
| 911401544046 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK | 35 W | 911401543146 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH | 41,2 W |
| 911401549546 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK | 21,2 W | 911401543246 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK | 41,2 W |
| 911401549746 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK | 8,2 W | 911401544346 | ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH | 35,4 W |
| 911401547346 | RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH | 40,3 W | 911401544746 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH | 35,4 W |
| 911401547546 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH | 40,3 W | 911401544946 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK | 35,4 W |
| 911401547746 | RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH | 40,3 W | 911401545146 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH | 21 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|--------------|--|-------------------------|
| 911401545346 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK | 21 W |
| 911401545546 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH | 21 W |
| 911401545646 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK | 21 W |
| 911401545946 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH | 21 W |
| 911401546046 | ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB | 21 W |
| 911401546146 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK | 21 W |
| 911401546346 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | 21 W |
| 911401546446 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK | 21 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 911401546946 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH | 10,1 W |
| 911401547046 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK | 10,1 W |
| 911401547146 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH | 10,1 W |
| 911401547246 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK | 10,1 W |
| 911401549946 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | 42,4 W |
| 911401550346 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH | 16,5 W |
| 911401550446 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK | 16,5 W |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name | Variation de l'intensité lumineuse |
|--------------|---|------------------------------------|
| 911401548646 | RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK | - |
| 911401547446 | RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH | - |
| 911401547646 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK | - |
| 911401546246 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | - |
| 911401549046 | GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH | - |
| 911401549446 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | - |
| 911401549146 | GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB | - |
| 911401549246 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | - |
| 911401549646 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401543446 | ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK | - |
| 911401543546 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH | - |
| 911401543646 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK | - |
| 911401543846 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH DALI | - |
| 911401544046 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK DALI | - |
| 911401549546 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK | - |
| 911401549746 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK | - |
| 911401547346 | RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH | - |
| 911401547546 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH | - |
| 911401547746 | RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH | - |
| 911401547846 | RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH | - |
| 911401547946 | RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH | - |
| 911401548146 | RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH | - |
| 911401548246 | RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH | - |
| 911401550146 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | - |
| 911401548346 | RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH | - |
| 911401548446 | RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH | - |
| 911401548746 | RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | - |

| Order Code | Full Product Name | Variation de l'intensité lumineuse |
|--------------|--|------------------------------------|
| 911401548846 | RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH | - |
| 911401548946 | RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH | - |
| 911401550546 | RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401542646 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH | - |
| 911401542946 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK | - |
| 911401543146 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH | - |
| 911401543246 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK | - |
| 911401544346 | ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH | - |
| 911401544746 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH | - |
| 911401544946 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK | - |
| 911401545146 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH | - |
| 911401545346 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK | - |
| 911401545546 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH | - |
| 911401545646 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK | - |
| 911401545946 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH | - |
| 911401546046 | ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB | - |
| 911401546146 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK | - |
| 911401546346 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | - |
| 911401546446 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK | - |
| 911401546946 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH | - |
| 911401547046 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK | - |
| 911401547146 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH | - |
| 911401547246 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK | - |
| 911401549946 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | - |
| 911401550346 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH | - |
| 911401550446 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK | - |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Couleur du boîtier |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 911401548646 | RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK | Noir |
| 911401547446 | RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH | Blanc |
| 911401547646 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK | Noir |
| 911401546246 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401549046 | GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH | Blanc |
| 911401549446 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401549146 | GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB | Blanc |

| Order Code | Full Product Name | Couleur du boîtier |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 911401549246 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401549646 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH | Blanc |
| 911401543446 | ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK | Noir |
| 911401543546 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH | Blanc |
| 911401543646 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK | Noir |
| 911401543846 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH | Blanc |
| 911401544046 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK | Noir |

| Order Code | Full Product Name | Couleur du boîtier |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 911401549546 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK | Noir |
| 911401549746 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK | Noir |
| 911401547346 | RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401547546 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401547746 | RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH | Blanc |
| 911401547846 | RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401547946 | RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH | Blanc |
| 911401548146 | RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401548246 | RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH | Blanc |
| 911401550146 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401548346 | RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401548446 | RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH | Blanc |
| 911401548746 | RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401548846 | RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH | Blanc |
| 911401548946 | RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH | Blanc |
| 911401550546 | RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH | Blanc |
| 911401542646 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401542946 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK | Noir |
| 911401543146 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH | Blanc |
| 911401543246 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK | Noir |

| Order Code | Full Product Name | Couleur du boîtier |
|--------------|--|--------------------|
| 911401544346 | ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401544746 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH | Blanc |
| 911401544946 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK | Noir |
| 911401545146 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401545346 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK | Noir |
| 911401545546 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH | Blanc |
| 911401545646 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK | Noir |
| 911401545946 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH | Blanc |
| 911401546046 | ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB | Noir |
| 911401546146 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK | Noir |
| 911401546346 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401546446 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK | Noir |
| 911401546946 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH | Blanc |
| 911401547046 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK | Noir |
| 911401547146 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH | Blanc |
| 911401547246 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK | Noir |
| 911401549946 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | Blanc |
| 911401550346 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH | Blanc |
| 911401550446 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK | Noir |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Plage de température ambiante |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 911401548646 | RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK | -15 à +35 °C |
| 911401547446 | RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH | -15 à +35 °C |
| 911401547646 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK | -15 à +35 °C |
| 911401546246 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401549046 | GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH | -15 à +35 °C |
| 911401549446 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401549146 | GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB | -15 à +35 °C |
| 911401549246 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401549646 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401543446 | ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401543546 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401543646 | ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401543846 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401544046 | ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401549546 | GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK | -15 à +35 °C |
| 911401549746 | GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK | -15 à +35 °C |
| 911401547346 | RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401547546 | RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401547746 | RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401547846 | RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401547946 | RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548146 | RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548246 | RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401550146 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548346 | RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548446 | RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH | -15 à +35 °C |

| Order Code | Full Product Name | Plage de température ambiante |
|--------------|--|-------------------------------|
| 911401548746 | RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548846 | RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401548946 | RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH | -15 à +35 °C |
| 911401550546 | RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401542646 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401542946 | ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401543146 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401543246 | ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401544346 | ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401544746 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401544946 | ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401545146 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401545346 | ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401545546 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401545646 | ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401545946 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401546046 | ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB | -20 °C à 35 °C |
| 911401546146 | ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401546346 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401546446 | ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401546946 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401547046 | ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401547146 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH | -20 °C à 35 °C |
| 911401547246 | ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK | -20 °C à 35 °C |
| 911401549946 | GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401550346 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH | -15 à +35 °C |
| 911401550446 | GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK | -15 à +35 °C |

