



Kecil ukurannya, besar kualitasnya

TrueFashion EM

TrueFashion adalah jajaran proyektor LED yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan miniaturisasi dan presentasi bagi pengecer khusus. Pertama, lampu spot mini dengan detail yang bersih dan halus ini menawarkan desain modern dan berpadu secara mulus dengan interior toko Anda untuk tampilan eksklusif yang dibuat khusus. Kedua, sistem ini memberikan efek aksentuasi yang unggul berkat teknologi lensa OptiAccent (FPO) yang inovatif, yang menghasilkan berkas cahaya dengan intensitas pusat lebih tinggi tanpa cahaya tumpah untuk memaksimalkan rasio kontras sehingga mempertegas efek aksen. Terutama dalam aplikasi spot sempit (12D) dan spot (18D) yang menantang, perbedaan antara OptiAccent dan Chip on Board serta optik reflektor bagaikan siang dan malam. OptiAccent juga mengurangi silau langsung sebanyak lima kali untuk memungkinkan kenyamanan visual yang superior. Terakhir, TrueFashion juga mengoptimalkan spektrum cahaya: tipe Philips LED yang dirancang khusus meningkatkan warna (kejenuhan) dan putih, sekaligus menawarkan tingkat fidelitas yang tinggi (melebihi CRI90). Inilah cara TrueFashion memastikan pengalaman pencahayaan yang unggul dalam aplikasi ritel Anda.

Benefits

- Efek aksentuasi yang berdampak tinggi dan dramatis
- Instalasi pencahayaan yang tidak mencolok dan fleksibel
- Putih cerah, hitam pekat, warna-warna hidup
- Peningkatan kenyamanan visual

Features

- Kepala spot miniatur dengan diameter 66mm untuk ukuran Mini dan 80mm untuk ukuran Compact
- Teknologi lensa OptiAccent (FPO) untuk memaksimalkan intensitas cahaya pusat (hingga 40%), menghilangkan cahaya tumpah/halo dibandingkan dengan sistem optik LED Chip-On Board dan reflektor tradisional, sehingga menghasilkan penonjolan kontras tinggi dibandingkan dengan efek cahaya yang datar dan kabur (hanya pada Compact).
- Pilihan Philips LED: Premium White dan Premium Color, CRI di atas 90 dan 3000K (hubungi kontak penjualan Anda untuk permintaan berbeda)
- Lapisan cat powder coating halus warna putih atau hitam (hubungi kontak penjualan Anda untuk permintaan berbeda)
- Berkas cahaya ekstra sempit 6° dengan intensitas pusat 64K candela
- Rentang lengkap sudut penyebaran cahaya: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° hanya pada TrueFashion Highlight, dan 12°, 24°, 36° hanya pada Compact)

Application

- Fashion
- Ritel
- Hospitality
- Makanan dan Peretail Besar

Warnings and Safety

- Luminer harus dipasang di luar dari jangkauan tangan.
- Luminer harus dipasang dan dibongkar oleh teknisi listrik yang berkualifikasi serta diinstalasi sesuai dengan peraturan kelistrikan IEE terbaru atau persyaratan nasional.

Versions



RS700B LED10 LED20 BK



RTP-OF-RS700B-TrueFashion-EM



RS700B LED30 LED40 BK



RTP-OF-ST700T-TrueFashion-EM

TrueFashion EM

Versions



RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM



RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM



GD700B 1 head BK



RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM



RTP-OF-RS700B-TrueFashion-EM







GD700B 2 heads WH









GD700B 2 heads BK

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredukan	-
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Lensa
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	renderasi warna (CRI)		
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	4.421 lm
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	2700 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	3.347 lm
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	4000 K	90	68 lm/W	1.432 lm
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401550246	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB BK	3000 K	90	101 lm/W	4.295 lm
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	4000 K	90	118 lm/W	4.736 lm
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	3000 K	90	106 lm/W	4.282 lm
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	4000 K	90	122 lm/W	3.756 lm
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	3000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	3000 K	90	118 lm/W	3.645 lm
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	3000 K	90	110 lm/W	3.389 lm
911401550046	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	4.295 lm
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	4000 K	90	104 lm/W	2.213 lm
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	3000 K	90	96 lm/W	2.021 lm
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	3000 K	90	94 lm/W	1.997 lm
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	3000 K	80	118 lm/W	969 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	renderasi warna (CRI)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	1.029 lm
911401548046	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB BK	3000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	105 lm/W	3.699 lm
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	3000 K	90	62 lm/W	1.315 lm
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	2700 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	3000 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	2.059 lm
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	3000 K	80	125 lm/W	2.059 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	21,2 W
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	40,3 W
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	40,3 W
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	21 W
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	30,8 W
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	21,2 W
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W
911401550246	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB BK	42,4 W
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	21,2 W
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	8,2 W
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	40,3 W
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	40,3 W
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	40,3 W
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	30,8 W
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	30,8 W
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	30,8 W
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	30,8 W
911401550046	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	42,4 W
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	21,2 W
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	21,2 W
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	21,2 W
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	8,2 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W
911401548046	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB BK	30,8 W
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	41,2 W
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	41,2 W
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	41,2 W
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	41,2 W
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	35,4 W
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	35,4 W
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	35,4 W
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	21 W
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	21 W
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	21 W
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	21 W
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	21 W
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	21 W
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	10,1 W
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	10,1 W
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	10,1 W
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	10,1 W
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	16,5 W
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	16,5 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	Hitam
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	Putih
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	Hitam
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	Putih
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	Putih
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	Putih
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Putih
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Putih
911401550246	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB BK	Hitam
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	Hitam
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	Hitam
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	Putih
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	Putih
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	Putih
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	Putih
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	Putih
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	Putih
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	Putih
911401550046	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	Putih
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	Putih
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	Putih
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Putih
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	Putih
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	Putih

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Putih
911401548046	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB BK	Hitam
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	Putih
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	Hitam
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	Hitam
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	Putih
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	Hitam
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	Putih
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	Hitam
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	Putih
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	Hitam
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	Putih
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	Hitam
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	Hitam
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	Hitam
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	Putih
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	Hitam
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	Putih
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	Hitam
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	Putih
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	Hitam

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	-15 hingga +35 °C	911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	-15 hingga +35 °C	911401548046	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB BK	-15 hingga +35 °C
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	-15 hingga +35 °C	911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C	911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	-15 hingga +35 °C	911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	-15 hingga +35 °C	911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401550246	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB BK	-15 hingga +35 °C	911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	-15 hingga +35 °C	911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	-15 hingga +35 °C	911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	-20 °C hingga 35 °C
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-15 hingga +35 °C	911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401550046	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-20 °C hingga 35 °C
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-15 hingga +35 °C	911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-20 °C hingga 35 °C
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 hingga +35 °C
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	-15 hingga +35 °C	911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 hingga +35 °C
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-15 hingga +35 °C			

