



Pequeno no tamanho, grande na qualidade

TrueFashion EM

TrueFashion é a família de projetores de LED que responde às necessidades de miniaturização e apresentação de varejistas especializados. Primeiramente, essas luminárias spot miniaturizadas, com acabamento limpo e refinado, oferecem um design contemporâneo e se integram perfeitamente ao interior da sua loja para um visual personalizado. Em segundo lugar, proporciona um efeito de destaque de alta qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lentes OptiAccent (FPO), que oferece um feixe de intensidade central mais elevada sem luz dispersa, maximizando a razão de contraste e, assim, otimizando o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações exigentes de spots estreitos (12D) e spots (18D), a diferença entre OptiAccent e as soluções Chip on Board e ópticas com refletor é como dia e noite. O OptiAccent também reduz o ofuscamento direto por um fator de 5, proporcionando um conforto visual superior. Por fim, TrueFashion também contempla os espectros de luz: os LEDs Philips especialmente desenvolvidos realçam as cores (saturação) e os brancos, além de oferecerem alto grau de fidelidade (superando CRI90). É assim que TrueFashion proporciona uma experiência de iluminação superior em aplicações de varejo.

Benefícios

- Efeito de alto impacto e realce dramático
- Instalação de iluminação discreta e flexível
- Brancos brilhantes, pretos nítidos, cores vibrantes
- Maior conforto visual

TrueFashion EM

Características

- Cabeça de refletor miniaturizada no diâmetro de 66 mm para o tamanho Mini e 80 mm para o Compact
- Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até 40%), eliminando luz dispersa/halo em comparação com um sistema óptico tradicional de LED Chip-On Board e refletor, proporcionando realce de contraste em vez de um efeito de luz plana e vaga (apenas no Compacto).
- Variações de LED Philips: Premium White e Premium Color, CRI superior a 90 e temperatura de cor de 3000K (consulte seu contato de vendas para solicitações diferentes)
- Acabamento em pintura a pó branca ou preta (solicite ao seu contato de vendas para outras opções)
- Feixe extra estreito de 6° com intensidade central de 64.000 candelas
- Abertura completa do feixe: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° no TrueFashion Highlight e 12°, 24°, 36° somente no modelo Compact)

Aplicação

- Moda
- Varejo
- Hospitalidade
- Alimentos e grandes varejistas

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser montada fora do alcance das mãos.
- A luminária deve ser instalada e desmontada por um electricista qualificado e ligada de acordo com as regulamentações elétricas mais recentes do IEE ou com os requisitos nacionais.

Versions



RTP-OF-RS700B-TrueFashion-EM



RTP-OF-ST700T-TrueFashion-EM











GD700B 1 head WH




RS700B LED30 40 WH

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Informações gerais

Driver incluído Sim

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC Classe de segurança II

Tensão de entrada 220 a 240 V

Line Frequency 50 or 60 Hz

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico Lentes

Código de proteção mecânica contra impactos IK03

Código de proteção de entrada IP20

Aprovação e aplicação

Marca CE Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso -10% / +10%

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	4.421 lm
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	2700 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	3000 K	90	106 lm/W	4.282 lm
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	3000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	3000 K	90	118 lm/W	3.645 lm
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	3000 K	90	96 lm/W	2.021 lm
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	3000 K	80	118 lm/W	969 lm
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	1.029 lm
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	100 lm/W	4.120 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	104 lm/W	4.282 lm
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	106 lm/W	3.746 lm
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90	91 lm/W	1.913 lm
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90	96 lm/W	2.032 lm
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	104 lm/W	2.177 lm
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80	118 lm/W	1.186 lm
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	2700 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	3000 K	80	125 lm/W	1.260 lm
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	4.295 lm
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	125 lm/W	2.059 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	40,3 W	911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	21 W	911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	8,2 W
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W	911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	41,2 W
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	35 W	911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	41,2 W
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	35 W	911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	41,2 W
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	40,3 W	911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	41,2 W
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	40,3 W	911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	35,4 W
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	30,8 W	911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	35,4 W
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	30,8 W	911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	21 W
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	21,2 W	911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	21 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	21 W
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	21 W
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	21 W
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	10,1 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	10,1 W
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	10,1 W
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	10,1 W
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	42,4 W
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	16,5 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	-
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	DALI
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	DALI
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	-
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	-
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	Branco
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	Branco
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Branco
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Branco
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	Branco
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	Preto
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	Branco
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	Branco
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	Branco
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	Branco
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	Branco
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Branco
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	Branco
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Branco
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	Branco
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	Preto
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	Preto
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	Branco
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	Preto
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	Branco
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	Preto
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	Branco
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	Preto
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	Branco
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	Preto
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	Preto
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	Branco
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	Preto
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	Branco
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	Preto
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	Branco
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	Branco

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401547446	RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401546246	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	-20 °C a 35 °C
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	-20 °C a 35 °C
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-20 °C a 35 °C
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-20 °C a 35 °C
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C

