



# Nhỏ gọn nhưng chất lượng vượt trội

## TrueFashion EM

TrueFashion là dòng đèn LED chiếu điểm đáp ứng nhu cầu thu nhỏ hóa và trưng bày của các nhà bán lẻ chuyên biệt. Trước tiên, các đèn chiếu điểm thu nhỏ với đường nét tinh tế mang đến thiết kế hiện đại và hòa quyện hài hòa vào không gian nội thất cửa hàng của bạn, tạo nên diện mạo riêng biệt. Thứ hai, thiết bị cung cấp hiệu ứng điểm nhấn chất lượng cao nhờ công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) đột phá, tập trung cường độ sáng vào vùng trung tâm mà không gây tràn sáng, giúp tối đa hóa tỷ lệ tương phản và tối ưu hóa hiệu ứng điểm nhấn. Đặc biệt đối với các ứng dụng góc chiếu hẹp (12D) và góc chiếu thường (18D) đây thách thức, sự khác biệt giữa OptiAccent so với Chip-On-Board và quang học phản xạ rõ rệt như ngày và đêm. OptiAccent cũng giảm độ chói trực tiếp tới 5 lần, mang lại sự thoải mái về thị giác vượt trội. Cuối cùng, TrueFashion cũng chú trọng đến quang phổ ánh sáng: các loại LED Philips được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường màu sắc (độ bão hòa) và màu trắng, đồng thời mang lại độ trung thực cao (vượt quá CRI90). Đây là cách TrueFashion đảm bảo trải nghiệm ánh sáng vượt trội trong các ứng dụng bán lẻ của bạn.

### Lợi ích

- Hiệu ứng nhấn mạnh mẽ và đầy ấn tượng
- Lắp đặt chiếu sáng linh hoạt, không gây chú ý
- Trắng sáng, đen sắc nét, màu sắc rực rỡ
- Tăng cường sự dễ chịu thị giác

## Tính năng

- Đầu chiếu điểm thu nhỏ với đường kính 66mm cho phiên bản Mini và 80mm cho phiên bản Compact
- Công nghệ ống kính OptiAccent (FPO) giúp tăng cường cường độ trung tâm lên đến 40%, loại bỏ ánh sáng tràn/hiệu ứng halo so với hệ thống quang học đèn LED Chip-On Board và phản xạ truyền thống, mang lại điểm nhấn tương phản cao thay vì hiệu ứng ánh sáng phẳng và mờ hồ (chỉ áp dụng cho phiên bản Compact).
- Các phiên bản LED của Philips: Trắng cao cấp và Màu sắc cao cấp, CRI vượt quá 90 và 3000K (liên hệ bộ phận kinh doanh để biết thêm các lựa chọn khác)
- Lớp sơn tĩnh điện mịn màu trắng hoặc đen (vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh nếu có yêu cầu khác)
- Góc chiếu cực hẹp 6° với cường độ sáng trung tâm đạt 64.000 Candela
- Dải góc chiếu đầy đủ: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° ở TrueFashion Highlight, và 12°, 24°, 36° chỉ có ở phiên bản Compact)

## Ứng dụng

- Thời trang
- Cửa hàng bán lẻ
- Dịch vụ nhà hàng khách sạn
- Bán lẻ thực phẩm và bán lẻ quy mô lớn

## Cảnh báo và An toàn

- Đèn chiếu sáng nên được lắp đặt ngoài tầm với tay.
- Việc lắp đặt và tháo lắp thiết bị chiếu sáng phải được thực hiện bởi thợ điện đủ tiêu chuẩn và đi dây theo đúng các tiêu chuẩn điện hiện hành của IEE hoặc yêu cầu quốc gia.

## Phiên bản



RS700B LED10 LED20 BK



RS700B LED30 LED40 BK



RTP-OF-GD700B-TrueFashion-EM



Truefashion projector GCGM



GD700B 1 head BK











Truefashion projector GCGM




GD700B 2 heads BK

Bản vẽ kích thước



Bản vẽ kích thước



**Thông tin chung**

Bao gồm bộ điều khiển Có

**Vận hành và điện**

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số lưới điện 50 or 60 Hz

**Cơ khí và vỏ đèn**

Kiểu chụp quang học Thấu kính

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

**Phê duyệt và ứng dụng**

Đấu CE Có

**Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)**

Dung sai quang thông -10% / +10%

**Thông tin kỹ thuật về đèn**

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Chỉ số hoàn		Quang thông
			màu (CRI)	Hiệu suất phát quang định mức	
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	3000 K	90	109 lm/W	3.347 lm
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	4000 K	90	68 lm/W	1.432 lm
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	3000 K	90	115 lm/W	4.018 lm
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	3000 K	90	115 lm/W	4.018 lm
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	3000 K	90	111 lm/W	3.865 lm
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	3000 K	90	101 lm/W	2.147 lm
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	3000 K	80	126 lm/W	1.030 lm
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	4000 K	90	118 lm/W	4.736 lm
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	3000 K	90	114 lm/W	4.596 lm
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	3000 K	90	106 lm/W	4.282 lm
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	4000 K	90	122 lm/W	3.756 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Chỉ số hoàn		Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
			màu (CRI)			
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	3000 K	90		117 lm/W	3.600 lm
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	3000 K	90		118 lm/W	3.645 lm
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	3000 K	90		110 lm/W	3.389 lm
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	4000 K	90		104 lm/W	2.213 lm
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	3000 K	90		96 lm/W	2.021 lm
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90		101 lm/W	2.147 lm
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	3000 K	90		94 lm/W	1.997 lm
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	3000 K	80		118 lm/W	969 lm
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	3000 K	80		125 lm/W	1.029 lm
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90		100 lm/W	4.120 lm
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90		100 lm/W	4.120 lm
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90		104 lm/W	4.282 lm
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90		104 lm/W	4.282 lm
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90		105 lm/W	3.699 lm
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90		106 lm/W	3.746 lm
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90		106 lm/W	3.746 lm
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	3000 K	90		91 lm/W	1.913 lm
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	3000 K	90		91 lm/W	1.913 lm
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	3000 K	90		96 lm/W	2.032 lm
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	3000 K	90		96 lm/W	2.032 lm
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	3000 K	90		96 lm/W	2.032 lm
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	3000 K	90		62 lm/W	1.315 lm
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	3000 K	90		96 lm/W	2.032 lm
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80		104 lm/W	2.177 lm
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80		104 lm/W	2.177 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Chỉ số hoàn		Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
			màu (CRI)			
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	3000 K	80		118 lm/W	1.186 lm
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	4000 K	80		118 lm/W	1.186 lm
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	2700 K	80		125 lm/W	1.260 lm
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	3000 K	80		125 lm/W	1.260 lm
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	3000 K	90		101 lm/W	4.295 lm
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	3000 K	80		125 lm/W	2.059 lm
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	3000 K	80		125 lm/W	2.059 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	Order Code	Full Product Name	Công suất
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	21,2 W	911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	40,3 W	911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	41,2 W
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	30,8 W	911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	41,2 W
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	21,2 W	911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	41,2 W
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	41,2 W
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	8,2 W	911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	35,4 W
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	35 W	911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	35,4 W
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	35 W	911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	35,4 W
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	35 W	911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	21 W
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	35 W	911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	21 W
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	35 W	911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	21 W
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	21,2 W	911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	21 W
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	8,2 W	911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	40,3 W	911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	21 W
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	40,3 W	911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	40,3 W	911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	21 W
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	30,8 W	911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	21 W
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	30,8 W	911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	10,1 W
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	30,8 W	911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	10,1 W
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	30,8 W	911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	10,1 W
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	21,2 W	911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	10,1 W
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	21,2 W	911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	42,4 W
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	21,2 W	911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	16,5 W
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	21,2 W	911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	16,5 W
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	8,2 W			

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	-
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	-
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	-
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	-
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	-
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	-
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	-
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH DALI	-
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK DALI	-
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	-
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	-
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	-
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	-
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	-
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	-
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	-
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	-
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	-
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	-
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	-
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	-

**Cơ khí và vỏ đèn**

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	Đen
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	Đen
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	Trắng
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	Trắng
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Trắng
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Trắng
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	Đen
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	Trắng
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	Đen
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	Trắng
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	Đen
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	Đen
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	Đen
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	Trắng
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	Trắng
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	Trắng
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	Trắng
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	Trắng
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	Trắng
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	Trắng
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	Trắng
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	Trắng
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	Trắng
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	Trắng
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	Trắng
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	Trắng
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	Đen
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	Trắng
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	Đen
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	Trắng
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	Trắng
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	Đen
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	Trắng
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	Đen
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	Trắng
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	Đen
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	Trắng
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	Đen
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	Đen
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	Trắng
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	Đen

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	Trắng
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	Đen
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	Trắng
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	Đen

Order Code	Full Product Name	Màu sắc vỏ thiết bị
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	Trắng
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	Trắng
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	Đen

**Phê duyệt và ứng dụng**

Order Code	Full Product Name	Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401548646	RS700B P21 LED21 930PW PSU NB BK	-15 đến +35°C
911401547646	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB BK	-15 đến +35°C
911401549046	GD700B P30 LED33 930PC PSU WB WH	-15 đến +35°C
911401549146	GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB	-15 đến +35°C
911401549246	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401549646	GD700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401543446	ST700T P35 LED38 930PW PSU WB 3C BK	-20 °C đến 35 °C
911401543546	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C WH	-20 °C đến 35 °C
911401543646	ST700T P35 LED40 930PW PSU MB 3C BK	-20 °C đến 35 °C
911401543846	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH	-20 °C đến 35 °C
911401544046	ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK	-20 °C đến 35 °C
911401549546	GD700B P21 LED21 930PW PSU MB BK	-15 đến +35°C
911401549746	GD700B P8 LED10 830 PSU MB BK	-15 đến +35°C
911401547346	RS700B P40 LED47 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401547546	RS700B P40 LED46 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401547746	RS700B P40 LED43 930PC PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401547846	RS700B P30 LED37 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401547946	RS700B P30 LED36 930PW PSU WB WH	-15 đến +35°C
911401548146	RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401548246	RS700B P30 LED34 930PC PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401548346	RS700B P21 LED22 940PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401548446	RS700B P21 LED20 930PW PSU WB WH	-15 đến +35°C
911401548746	RS700B P21 LED21 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401548846	RS700B P21 LED20 930PC PSU MB WH	-15 đến +35°C

Order Code	Full Product Name	Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401548946	RS700B P8 LED10 830 PSU WB WH	-15 đến +35°C
911401550546	RS700B P8 LED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401542646	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401542946	ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401543146	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401543246	ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401544346	ST700T P35 LED37 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401544746	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401544946	ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401545146	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401545346	ST700T P21 LED19 930PC PSU WB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401545546	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401545646	ST700T P21 LED20 930PC PSU NB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401545946	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401546046	ST700T P21 LED13 930PC PSU MB 1C BK HB	-20 °C đến 35 °C
911401546146	ST700T P21 LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401546346	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401546446	ST700T P21 LED22 830 PSU WB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401546946	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401547046	ST700T P10 LED12 830 PSU WB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401547146	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C WH	-20 °C đến 35 °C
911401547246	ST700T P10 LED12 830 PSU MB 1C BK	-20 °C đến 35 °C
911401549946	GD700B P42 2XLED21 930PW PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401550346	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 đến +35°C
911401550446	GD700B P16 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 đến +35°C

