



# Luminaria para poste todo en uno de hasta 5000 lm con 3 temperaturas de color seleccionables

## Essential SmartBright Solar Post Top

Una gama de postes solares todo en uno con una característica única de temperatura de color seleccionable

### Beneficios

- Resistente a golpes y vibraciones
- Adecuado para aplicaciones amplias, paquete de hasta 5000 lúmenes.
- Gracias a la temperatura de color seleccionable, crea fácilmente un ambiente exterior a través de un control remoto.
- Los sensores garantizan luz según demanda y optimizan el rendimiento de la batería
- La alta eficacia garantiza una luz brillante pero con un bajo consumo de energía, lo que conduce a una mayor autonomía.

### Características

- Luz funcional luminosa que genera hasta 5000 lúmenes
- La temperatura del color es seleccionable.
- Perfil de atenuación basado en sensor de microondas
- Alta eficacia luminosa de hasta 165 lm/vatio para maximizar el rendimiento de la batería
- Carcasa de material de policarbonato duradero

# Essential SmartBright Solar Post Top

## Aplicaciones

- Zonas ajardinadas
- Jardines
- Pasarelas

## Advertencias y seguridad

- Instala el producto en un lugar con suficiente luz solar, sin cobertura de árboles, edificios, paredes, etc. para que la batería se cargue más rápido.

## Versions



Essential SmartBright Solar  
Posttop BPC010

### Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	70

### Operación y aspectos eléctricos

Tipo de batería	Litio ferrosulfato
Voltaje de la batería	3.2 V
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de panel	Policristalino
Voltaje del panel	4.5 V

### Controles y atenuación

Regulable	Sí
Capacidad de configuración	No configurable
Perfil de regulación solar	Pre-configured

### Mecánica y carcasa

Ubicación de la batería	In built
Color de la carcasa	Gris
Código de protección de ingreso	IP65

### Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 55 °C
-------------------------------	---------------

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Amperes por hora de la batería	Potencia en vatios máxima del panel
911401876402	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro	10.8 Ah	13 W
911401876502	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro	14.4 Ah	13 W
911401876602	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro	14.4 Ah	15 W
911401876702	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	21.6 Ah	20 W

## Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Altura total	Longitud total	Ancho total
911401876402	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm

Order Code	Full Product Name	Altura total	Longitud total	Ancho total
911401876502	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm

## Essential SmartBright Solar Post Top

Order Code	Full Product Name	Altura total	Longitud total	Ancho total	Order Code	Full Product Name	Altura total	Longitud total	Ancho total
911401876602	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro	123 mm	420 mm	420 mm	911401876702	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	137 mm	520 mm	520 mm

