

SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılama için standart ve dahili kablolamalı versiyonlar ve 2 CCT olmak üzere 3 boy sunar.

SB Waterproof WT068 G2

SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için müşteriye standart ve dahili kablolamalı versiyon ve 2 CCT şeklinde 3 boy arasından seçim yapma esnekliği sağlar.

Faydaları

- Kullanım ömrü: L70B50'de 30.000 saat, 3 yıl garanti
- IP66, IK08
- Dahili kablolama, müşteri ihtiyaçlarını karşılama seçeneğidir

SB Waterproof WT068 G2

Özellikler

- 2 CCT (NW ve CW), 3 uzunluk (L600, L1200 ve L1500), standart ve dahili kablolmalı versiyonlar
- 120 lm/W ile yüksek verimlilik
- 30.000 saatlik L70 uzun kullanım ömrüyle güvenilir
- IP66/IK08: suya ve toza dayanıklı

Uygulama


- Garajlar
- Ofisler

Versions




SB WATERPROOF


Boyutlu çizim



WT068C L1200



WT068C L1500



WT068C L600

SB Waterproof WT068 G2

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Optik sistem türü	Opal

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Opal
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
----------------------	-------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	6500 K	3.600 lm
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	4000 K	3.600 lm
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	6500 K	1.800 lm
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	4000 K	1.800 lm
51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	6500 K	5.600 lm
51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	4000 K	5.600 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	30 W
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	30 W
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	15 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	15 W
51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	46,5 W
51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	46,5 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51442399	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM \leq 5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51445499	WT068C NW LED36 L1200 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM \leq 5

SB Waterproof WT068 G2

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
51441699	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5	51443099	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	(x=0.31,y=0.33)SDCM≤5
51444799	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5	51446199	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	(x=0.38,y=0.38)SDCM≤5

