



# La lámpara A19 de plástico más económica

## Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

La lámpara A19 más económica, ideal para el uso residencial, en la parte trasera de la casa y en armarios.

### Beneficios

- Diseñada para ofrecer el precio más básico

### Características

- Foco de plástico
- Vida útil de hasta 11.000 horas

### Aplicaciones

- Residencial
- Parte trasera de la casa y armarios




# Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

## Versions



LEDbulb E26 A9 FR

## Plano de dimensiones



Product	D	C
10A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	106 mm
10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	106 mm

Product	D	C
14A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	117 mm
14A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	117 mm

Product	D	C
9A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	104 mm
9A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	60 mm	104 mm

# Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

## Información general

Tapa-base	E26
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

## Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	150 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

## Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	60 Hz
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19

## Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	color	
929002311664	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	5000 K	850	1,000 lm
929003798364	10A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	3000 K	830	1,000 lm
929002311464	9A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	5000 K	850	800 lm
929002475464	9A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	3000 K	830	800 lm
929002311864	14A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	5000 K	850	1,500 lm
929003798464	14A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	3000 K	830	1,500 lm


## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002311664	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	10 W	75 W
929003798364	10A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	10 W	75 W
929002311464	9A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002475464	9A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	9 W	60 W
929002311864	14A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	14 W	100 W
929003798464	14A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	14 W	100 W

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002311664	10A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	90 °C
929003798364	10A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	90 °C
929002311464	9A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	85 °C
929002475464	9A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	85 °C
929002311864	14A19/CNG/850/FR/P/E26/ND 4/1CT	95 °C
929003798464	14A19/CNG/830/FR/P/E26/ND 4/1CT	95 °C



## Contractor-grade Plastic (Non-Dimmable) A-Shape Lamps

