



Tecnología incorporada para funciones adicionales

Specialty Lamps

La lámpara para fiestas Philips en formato A entrega luz y color brillantes para una amplia variedad de aplicaciones. Ideal para las ocasiones especiales, las fiestas y los días festivos. La lámpara Philips Dusk to Dawn A19 está equipada con un sensor de luz incorporado que enciende las luces automáticamente cuando se pone el sol y las apaga cuando sale el sol. Las lámparas Philips de 3 vías en formato A entregan una luz omnidireccional perfecta para la iluminación general de habitaciones. Esta lámpara crea una atmósfera confortable al ofrecer tres niveles de potencia de luz blanca suave que no destiñe las telas ni los muebles.

Beneficios

- Focos de fiesta, el toque perfecto para las festividades y las ocasiones especiales
- Los focos Dusk to Dawn están equipados con un sensor de luz incorporado para mayor seguridad
- Focos de 3 vías que permiten alternar entre tres configuraciones de potencia para obtener exactamente la cantidad correcta de luz cuando la necesitas.

Características


- Vida útil prolongada
- Excelente consistencia del color
- Dusk to Dawn
- Alternar entre 3 configuraciones de potencia

Aplicaciones


- Vida asistida
- Residencial
- Hotelería

Specialty Lamps

Versions




LEDbulb Color A19 E26 Red



LEDbulb Color A19 E26 Yellow

Plano de dimensiones



Product	D	C
4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm
4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF	60 mm	106 mm

Specialty Lamps

Información general

Tapa-base	E26
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Ángulo de haz (nominal)	330 °
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de entrada	60 Hz
Frecuencia de línea	60 Hz
Consumo de energía	4 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	40 W

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	125 °C
-----------------------------	--------

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	A19
----------------	-----

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
-------------------------------	----------------

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Código de color
929001937053	4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF	Red
929001937253	4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF	Yellow

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz
929001937053	4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF	Rojo
929001937253	4A19/PER/YELLOW/G/E26/ND 4/1PF	Amarillo

