

Uni Wall Sconce

10575312



Philips Uni Wall Mount Sconce: Urbaanit, ylös- ja alasvalaistukseen soveltuvat seinään asennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall Mount Sconce voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mikä takaa tilaan sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall Mount sconce on energiatehokas ja toimintavarma valaisin, ja sillä on hyvä hinta-laatusuhde.

Hyödyt

- Moderni, virtaviivainen muotoilu.
- Useita asennusvaihtoehtoja.
- Helppo asentaa suoraan kiinnikkeen päälle.

Applications

- Kävelytiet
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Ominaisuudet


- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.

- Teksturoitu, arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite
- Lisää värejä saatavilla tilauksesta.

Versions



Mittapiirros



BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012

BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	70

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus40 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

HimmennettäväEi

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väriHarmaa
Suojausluokan koodiIP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
IskunkestävyysluokkaIK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Optiikan suojan tyyppiTasolasi

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintäKyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Värilämpötila (nim.)	Valonlähteen väri
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 Warm white
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 Neutral white

