



Philips Uni Wall Mount Sconce: Urbaanit, ylös- ja alasvalaistukseen soveltuvat seinään asennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Uni Wall Sconce

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall Mount Sconce voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mikä takaa tilaan sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall Mount sconce on energiatehokas ja toimintavarma valaisin, ja sillä on hyvä hinta-laatusuhde.

Uni Wall Sconce

Hyödyt

- Moderni, virtaviivainen muotoilu.
- Useita asennusvaihtoehtoja.
- Helppo asentaa suoraan kiinnikkeen päälle.



Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.
- Teksturoitu, arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite
- Lisää värejä saatavilla tilauksesta.

Käyttökohteet

- Kävelytiet
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) 70

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus 40 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi Tasolasi

Rungon väri Harmaa

Iskunkestävyysluokka IK08

Suojausluokan koodi IP65

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värlämpötila (nim.)	Valovirta
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Warm white	3000 K	5 000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral white	4000 K	5 400 lm

