

Uni Wall Sconce

10575312



Uni Wall Mount Sconce: Lampu dinding penerangan atas dan bawah perkotaan dipasang di permukaan, misalnya garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Philips Uni Wall Mount Sconce dapat dipasang dengan mudah sesuai dengan situasi, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount Sconce membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall Mount Sconce menawarkan pilihan lain yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam keluarga pemasangan dinding yang ada.

Benefits

- Desain modern dan ramping.
- Beberapa pilihan pemasangan.
- Mudah dipasang secara langsung di atas braket.

Applications

- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Dimensional drawing



BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012

Informasi Umum

Driver tercakup Ya

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) 70

Pengoperasian dan Kelistrikan

Konsumsi Daya 40 W

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

Mekanis dan Housing

Warna Housing Abu-abu

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis IK08 [5 J perlindungan vandalisme]

Tipe penutup optik Kaca datar

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Warna sumber cahaya
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 putih hangat
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 neutral white

