

Uni Vegglampe

10575312



Veggmontert Uni-lampe: Urban oppover-/nedoverrettet belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Philips Uni-veggmonteringslampe kan enkelt installeres i henhold til scenariet, og leverer den optimaliserte belysningen til omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggmonteringslampe hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte Philips Uni-lampe utgjør derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i den eksisterende serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design.
- Flere monteringsmuligheter.
- Monteres enkelt direkte over en brakett.

Applications

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Målskisse



BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012

Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 70

Drift og elektronikk

Effektforbruk 40 W

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge Grå

Ingress beskyttelseskode IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Type optisk deksel Flatt glass

Godkjenning og bruksområde

CE-merke Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	Lyskildefarge
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit