

Uni vägglampett

10575312



Philips Uni väggfäst lampett: Uppåt- och nedåtriktad väggfäst stadsbelysning för användning på ytor som t.ex. parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Philips Uni väggfäst lampett är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den är enkel att installera och anpassa efter olika behov, vilket ger optimerad belysning för omgivningen. Den moderna och eleganta designen gör den lämplig för både renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni väggfäst lampett erbjuder hög prestanda och är designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Den är ett prisvärt, energieffektivt och smart val i Philips väggmontageserie.

Fördelar

- Modern stilren design.
- Flera monteringsalternativ.
- Enkel att montera direkt på fäste.

Applications

- Gångvägar
- Parker och torg
- Parkeringar utomhus

Versions




Uni Wall Sconce




Uni Wall Sconce

Måttskiss



BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012



BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012

Allmän information

Driftdon ingår Ja

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex 70

Drift och elektricitet

Strömförbrukning 40 W

Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg Grå
Kod för kapslingsklass IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan IK08 [5 J slagtålig]
Typ av optisk kåpa Planglas

Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljuskällans färg
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmvit
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 neutralvit

