



Uni 壁掛式壁燈：景觀照明上下照明壁掛式燈具，適用於表面區域，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。

公共區域都希望能找到最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。飛利浦 Uni 壁掛式燈具可輕鬆安裝應用於各種不同情境，為周圍環境提供最佳化照明。外觀設計現代時尚，適合安裝在改造或全新建造的安裝環境。飛利浦 Uni 壁掛式燈具有助於發揮卓越實用的可靠性。如同飛利浦的其他產品系列，飛利浦 Uni 壁掛式壁燈的設計完全符合飛利浦的各種品質標準，而且兼具優異性價比，因此，成為現有的壁掛式產品系列中的經濟實惠、節能且穩定的選擇。

优点

- 現代流線型設計。
- 多種安裝選項。
- 輕鬆直接安裝在支架上。

Applications

- 走道
- 公園和廣場
- 室外停車場

特点


- 壓鑄鋁外殼和強化玻璃擴散器。

- 紋理建築青銅粉末塗層。
- 可客製化各種顏色以滿足客戶需求。

Versions



二维绘图



BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012

BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	70

運轉與電力

耗電量40 W

控制與調光

可調光否

機械與外罩

外罩色彩灰色

防水防塵規範 (IP)IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]

機械衝擊保護規範IK08 [5 J 撞擊防護]

光學罩類型平面玻璃

認證與應用

CE 標誌是

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光源色彩
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5,000 lm	3000 K	730 暖白光
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5,400 lm	4000 K	740 中性白光

