



# Nástěnný držák Uni: Nástěnný držák Urban se používá na povrchu, např. v parkovacích garážích, vchodech, venkovních terasách a stěnách v zahradě.

## Uni držák na zeď

Veřejná prostranství, jako jsou např. parkovací plochy, vchody, venkovní terasy a stěny domu na zahradě, vyžadují ta nejspolehlivější a nejprofesionálnější řešení osvětlení. Nastavitelný montážní úhel umožňuje snadno svítidlo Philips Uni instalovat dle požadavků, což poskytne okolí optimalizované osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu se svítidlo hodí pro novou instalaci nebo modernizaci. Nástěnné svítidlo Philips Uni k montáži na zeď vám nabídne vynikající spolehlivost a mnohem více. Stejně jako ostatní řady výrobků Philips je i tato navržena dle vysokých standardů kvality společnosti Philips a je k dispozici za velmi konkurenceschopnou cenu. Zapuštěné nástěnné svítidlo Philips Uni tedy nabízí další cenově dostupnou, energeticky účinnou a spolehlivou volbu v naší řadě nástěnných svítidel.

## Uni držák na zeď

### Výhody

- • Moderní a vylepšený design
- • Nastavitelný montážní úhel (0-90)
- • Snadná montáž

### Vlastnosti

- Kryt z litého hliníku a difuzor z tvrzeného skla.
- Texturovaný architektonický bronzový práškový lak.
- Různé barvy světla lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám každého zákazníka.

### Aplikace



- Chodníky
- Parky a náměstí
- Venkovní parkoviště

### Versions



### UNI WALL MOUNT

### Rozměrové výkresy



# Uni držák na zed'

## Obecné informace

Včetně předřadníku Ano

## Světelně technické

Index podání barev (CRI) 70

## Řízení a stmívání

Stmívatelné Ne

## Mechanické a materiály

Typ optického krytu Ploché sklo

Barva těla Šedá

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08

Kód ochrany proti vniknutí IP65

## Certifikace a použití

Značka CE Ano

## Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	5 000 lm
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	5 400 lm
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	7 500 lm
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	8 200 lm
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 teplá bílá	3000 K	2 500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutrální bílá	4000 K	2 700 lm

## Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

