

Uni Wall Mount

10575320



Uni Wall Mount: Városi, fali rögzítésű lámpa, amely felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazható.

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. Állítható felszerelési szögének köszönhetően ez a lámpatest az igényeknek megfelelően szerelhető fel, hogy optimálisan világítsa meg a környezetét. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni Wall Mount fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így a Philips Uni Wall Mount fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Előnyök

- Modern, áramvonalas kialakítás
- Állítható rögzítési szög (0–90 fok)
- Egyszerű üzembe helyezés

Applications

- Járdák
- Parkok és terek
- Kültéri parkolóhelyek

Szolgáltatások

- Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.

- Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.
- A különböző színek testre szabhatók az egyes ügyfelek igényei szerint.

Versions



Méretezett rajza

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	70
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás

Ház színe	Szürke
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Optikai búra típusa	Síküveg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
------------	------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	A fényforrás színe
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 meleg fehér
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 semleges fehér
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7 500 lm	3000 K	730 meleg fehér
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8 200 lm	4000 K	740 semleges fehér
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm	3000 K	730 meleg fehér
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2 700 lm	4000 K	740 semleges fehér

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W