



Uni Wall Mount: Városi, fali rögzítésű lámpa, amely felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazható.

Uni Wall Mount

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. Állítható felszerelési szögének köszönhetően ez a lámpatest az igényeknek megfelelően szerelhető fel, hogy optimálisan világítsa meg a környezetét. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni Wall Mount fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így a Philips Uni Wall Mount fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Uni Wall Mount

Előnyök

- Modern, áramvonalas kialakítás
- Állítható rögzítési szög (0–90 fok)
- Egyszerű üzembe helyezés



Szolgáltatások

- Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.
- Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.
- A különböző színek testre szabhatók az egyes ügyfelek igényei szerint.

Alkalmazás

- Járdák
- Parkok és terek
- Kültéri parkolóhelyek

Méretezett rajza



Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI) 70

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa Síküveg

Ház színe Szürke

Mech. behatások elleni védelem kódja IK08

Por és víz elleni védelem kódja IP65

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	5 000 lm
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	5 400 lm
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	7 500 lm
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	8 200 lm
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	2 500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	2 700 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Uni Wall Mount

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

