



# Uni Wall Mount: Urban Wall Mount dapat diaplikasikan pada permukaan seperti garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.

## Uni Wall Mount

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Berkat sudut pemasangan yang dapat disesuaikan, perlengkapan dapat dipasang sesuai dengan kebutuhan, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall Mount menawarkan pilihan yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam kelompok produk pemasangan di dinding.

# Uni Wall Mount

## Benefits

- • Desain modern dan ramping
- • Derajat sudut pemasangan yang dapat disesuaikan (0-90)
- • Pemasangan yang mudah

## Features

- Rumah aluminium die-cast dan diffuser kaca tempered.
- Lapisan bubuk perunggu arsitektur bertekstur.
- Berbagai warna dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

## Application



- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

## Versions



## UNI WALL MOUNT

## Dimensional drawing



# Uni Wall Mount

## Informasi Umum

Driver tercakup Ya

## Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) 70

## Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

## Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik Kaca datar

Warna Housing Abu-abu

Kode pelindung dampak mekanis IK08

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65

## Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Ya

## Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber	Suhu Warna	
		cahaya	Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	5.000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	5.400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	7.500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	8.200 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	2.700 lm

## Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

