



Veggmontert Uni-lampe: Urban veggmontert belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den justerbare monteringsvinkelen gjør det enkelt å montere armaturen i tråd med ulike krav for optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggfeste hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte Philips Uni-lampen er derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design
- Justerbar monteringsvinkel (0–90)
- Enkel montering

Applications

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.

- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Versions



Målskisse



BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5] sikret mot hærverk]
Type optisk deksel	Flatt glass

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
----------	----

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lyskildefarge
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm	3000 K	730 varmhvit
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5 400 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7 500 lm	3000 K	730 varmhvit
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8 200 lm	4000 K	740 nøytralhvit
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm	3000 K	730 varmhvit
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2 700 lm	4000 K	740 nøytralhvit

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W