



Veggmontert Uni-lampe: Urban veggmontert belysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Uni Veggfeste

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den justerbare monteringsvinkelen gjør det enkelt å montere armaturen i tråd med ulike krav for optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Philips Uni-veggfeste hjelper deg med å oppnå suveren pålitelighet og mer. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandards og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Den veggmonterte

Uni Veggfeste

Philips Uni-lampen er derfor nok et rimelig, energieffektivt og stabilt alternativ i serien av veggmonterte produkter.

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design
- Justerbar monteringsvinkel (0–90)
- Enkel montering



Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.
- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Søknad

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert	
			fargetemperatur (nom.)	Lysytelse
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	5 000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	5 400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	7 500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	8 200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 varmhvit	3000 K	2 500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 nøytralhvit	4000 K	2 700 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

