



Uni Wall Mount Philips: aparat de iluminat urban care se montează pe suprafețe, de exemplu, parcări, garaje, intrări, terase în aer liber și pereți de grădină.

Uni Wall Mount

În zonele publice, de exemplu, parcări, intrări, terase exterioare și pereți de grădină, sunt necesare cele mai fiabile și mai profesionale soluții de iluminat. Datorită unghiului de montare reglabil, aparatul de iluminat poate fi montat în conformitate cu cerințele, asigurând iluminarea împrejurimilor cu lumină optimizată. Datorită designului elegant modern, aparatul de iluminat poate fi utilizat atât în cadrul scenariilor de renovare, cât și al celor de instalare noi. Cu Uni Wall Mount de la Philips, beneficiați de o fiabilitate extraordinară și nu numai. Asemenea altor game de produse Philips, produsul este proiectat respectând diferitele standarde de calitate Philips, cu un raport preț/calitate bun. Prin urmare, Philips Uni montat pe perete oferă o altă opțiune accesibilă, eficientă energetic și stabilă din gama de aparate de iluminat cu montaj pe perete.

Uni Wall Mount

Beneficii

- Design modern, simplificat
- Unghi de montare reglabil (0-90)
- Instalare ușoară

Caracteristici

- Carcasă din aluminiu turnat și difuzor din sticlă securizată.
- Finisaj architectural texturat acoperit cu pulbere din bronz.
- Se pot personaliza culori variate pentru a satisface nevoile fiecărui client.

Cerere



- Alei pietonale
- Parcuri și piețe
- Zone de parcare exterioare

Versions



UNI WALL MOUNT

Cote



Uni Wall Mount

Informații generale	
Balast inclus	Da
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Culoare carcasă	Gri
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Culoare sursă de lumină	Temperatură de culoare corelată	
			(nom.)	Flux luminos
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	Alb cald 730	3000 K	5.000 lm
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	Alb neutru 740	4000 K	5.400 lm
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	Alb cald 730	3000 K	7.500 lm
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	Alb neutru 740	4000 K	8.200 lm
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	Alb cald 730	3000 K	2.500 lm
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	Alb neutru 740	4000 K	2.700 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
61097599	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61098299	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
61099999	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
61101999	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
61095199	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
61096899	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

