

Настінне кріплення Uni

10575320



Uni Wall Mount: міські настінні світильники, які підходять для монтажу на поверхнях, наприклад на парковках, входах, відкритих терасах і стінах у саду.

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Завдяки регульованому куту кріплення, світильник можна встановити відповідно до потреб, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінне кріплення Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, настінне кріплення Philips Uni пропонує доступний, енергоефективний та стабільний вибір у сімействі настінних кріплень.

Переваги

- Сучасний обтічний дизайн
- Регульований кут кріплення (0-90 градусів)
- Просте встановлення

Applications

- Алеї
- Парки та площі
- Зони паркування на відкритому повітрі

Характеристики

- Литий під тиском алюмінієвий корпус та розсіювач із загартованого скла.

- Текстуроване архітектурне бронзове порошкове покриття.
- Можна налаштувати різні кольори відповідно до потреб клієнта.

Версії



UNI WALL MOUNT



UNI WALL MOUNT

Розміри

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	730 теплий білий

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу Сірий

Код захисту від проникнення IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK08 [5 Дж захищено від нищення]

Тип кришки об'єктива Пласке скло

Затвердження й застосування

Знак CE Так

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7 500 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W