



# Uni Wall Mount: міські настінні світильники, які підходять для монтажу на поверхнях, наприклад на парковках, входах, відкритих терасах і стінах у саду.

## Настінне кріплення Uni

Громадські зони потребують найнадійніших та професійних рішень для освітлення, наприклад, паркувальні зони, входи, відкриті тераси та стіни в саду. Завдяки регульованому куту кріплення, світильник можна встановити відповідно до потреб, забезпечуючи оптимальне освітлення навколишнього середовища. Сучасний елегантний дизайн робить світильник придатним для встановлення як під час ремонту, так і під час нових установок. Настінне кріплення Philips Uni допоможе вам досягти чудової надійності та багато іншого. Як і інша лінійка продуктів Philips, цей продукт розроблено відповідно до різноманітних стандартів якості Philips з гарним співвідношенням ціни та якості. Таким чином, настінне кріплення Philips Uni пропонує доступний, енергоефективний та стабільний вибір у семействі настінних кріплень.

## Настінне кріплення Uni

### Переваги

- Сучасний обтічний дизайн
- Регульований кут кріплення (0–90 градусів)
- Просте встановлення

### Характеристики

- Литий під тиском алюмінієвий корпус та розсіювач із загартованого скла.
- Текстуроване архітектурне бронзове порошкове покриття.
- Можна налаштувати різні кольори відповідно до потреб клієнта.

### Застосування

- Алеї
- Парки та площі
- Зони паркування на відкритому повітрі



### Версії



UNI WALL MOUNT

UNI WALL MOUNT

### Розміри



# Настінне кріплення Uni

## Загальна інформація

Драйвер входить у комплект Так

## Світлотехнічні

Колір джерела світла 730 теплий білий

Корельована колірна температура (ном.) 3000 K

Індекс якості кольоропередачі (CRI) 70

## Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні

## Механічні деталі й корпус

Тип кришки об'єктива Пласке скло

Колір корпусу Сірий

Код захисту від механічного впливу IK08

Код захисту від проникнення IP65

## Затвердження й застосування

Знак CE Так

## Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5 000 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7 500 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2 500 lm

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

