

Uni Wall Mount

10575320



Uni Wall Mount: Urban Wall Mount được lắp trên bề mặt, ví dụ như bãi đỗ xe, lối vào, sân thượng ngoài trời và tường trong vườn.

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Nhờ khả năng điều chỉnh góc lắp đặt, có thể lắp đặt thiết bị theo từng yêu cầu, cung cấp ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount giúp bạn đạt được độ tin cậy tuyệt vời và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount là lựa chọn giá cả phải chăng, tiết kiệm năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm Treo tường.

Lợi ích

- Thiết kế tối giản mà hiện đại
- Góc độ lắp đặt dễ điều chỉnh (0-90)
- Dễ lắp đặt

Applications

- Lối đi
- Công viên và Quảng trường
- Khu vực đỗ xe ngoài trời

Tính năng

- Vỏ nhôm đúc và bộ tán quang bằng kính cường lực.

- Lớp phủ bột đồng kiến trúc có kết cấu.
- Màu sắc đa dạng, tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012

BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng)	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị	Xám
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
--------	----

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông	Nhiệt độ màu (CCT)	Màu sắc nguồn sáng
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	5.000 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	5.400 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	7.500 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8.200 lm	4000 K	740 trắng trung tính
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	2.500 lm	3000 K	730 ánh sáng trắng ấm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	2.700 lm	4000 K	740 trắng trung tính

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

