



Uni Wall Mount: Urban Wall Mount được lắp trên bề mặt, ví dụ như bãi đỗ xe, lối vào, sân thượng ngoài trời và tường trong vườn.

Uni Wall Mount

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Nhờ khả năng điều chỉnh góc lắp đặt, có thể lắp đặt thiết bị theo từng yêu cầu, cung cấp ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới.

Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount giúp bạn đạt được độ tin cậy tuyệt vời và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, Đèn treo tường Philips Uni Wall Mount là lựa chọn giá cả phải chăng, tiết kiệm năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm Treo tường.

Lợi ích

- • Thiết kế tối giản mà hiện đại
- • Góc độ lắp đặt dễ điều chỉnh (0-90)
- • Dễ lắp đặt

Uni Wall Mount

Tính năng

- Vỏ nhôm đúc và bộ tán quang bằng kính cường lực.
- Lớp phủ bột đồng kiến trúc có kết cấu.
- Màu sắc đa dạng, tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Ứng dụng



- Lối đi
- Công viên và Quảng trường
- Khu vực đỗ xe ngoài trời

Phiên bản



UNI WALL MOUNT

Bản vẽ kích thước



Uni Wall Mount

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) 70

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Kính phẳng

Màu vỏ đèn Xám

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang thông
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	7.500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	8.200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	2.500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	2.700 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W	911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

