



Uni 壁掛式支架：景觀照明壁掛式，適用於表面，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。

Uni 壁掛式支架

公共區域都尋求最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、戶外露台和花園牆壁。由於安裝角度可調，燈具可根據要求安裝，為周圍環境提供最佳化的照明。現代時尚的設計使該燈具適合安裝在翻新或新的安裝場景中。飛利浦 Uni 壁掛式支架可協助您實現卓越的可靠性等。與飛利浦其他產品系列一樣，該產品按照飛利浦多種品質標準設計，具有良好的性價比。因此，飛利浦 Uni 壁掛式支架在壁掛式安裝系列中提供了經濟實惠、節能且穩定的選擇。

优点

- 現代流線型設計
- 安裝角度可調 (0-90)
- 簡易安裝

特点

- 壓鑄鋁外殼和強化玻璃擴散器。
- 紋理建築青銅粉末塗層。
- 可客製化各種顏色以滿足客戶需求。

应用

- 走道
- 公園和廣場
- 室外停車場

Uni 壁掛式支架

Versions



UNI WALL MOUNT

UNI WALL MOUNT

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	70
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	平面玻璃
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP65
認證與應用	
CE 標誌	是

照明技術		光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
Order Code	Full Product Name			
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 暖白光	3000 K	5,000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 中性白光	4000 K	5,400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 暖白光	3000 K	7,500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 中性白光	4000 K	8,200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 暖白光	3000 K	2,500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 中性白光	4000 K	2,700 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

Uni 壁掛式支架

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

