

Εντοιχιζόμενη βάση τοιχώ Uni

10575324



Εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Uni: Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Urban εφαρμόζεται σε επιφάνειες, π.χ. σε χώρους στάθμευσης, εισόδους, εξωτερική βεράντα και τοίχους κήπου.

Όλοι οι δημόσιοι χώροι αναζητούν τις πιο αξιόπιστες και επαγγελματικές λύσεις φωτισμού, π.χ. χώροι στάθμευσης, είσοδοι, εξωτερική βεράντα και τοίχοι στον κήπο. Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σύμφωνα με το εκάστοτε σενάριο, προσφέροντας βελτιστοποιημένο φωτισμό στο περιβάλλον. Ο μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός του καθιστά το φωτιστικό κατάλληλο για εγκατάσταση είτε σε ανακαινίσεις είτε σε νέες εγκαταστάσεις. Η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni σας βοηθά να επιτύχετε εξαιρετική αξιοπιστία και πολύ περισσότερα. Όπως και η υπόλοιπη γκάμα προϊόντων της Philips, το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μια ποικιλία προτύπων ποιότητας Philips με καλή αναλογία τιμής/ποιότητας. Επομένως, η εντοιχιζόμενη βάση τοίχου Philips Uni

προσφέρει μια ακόμη οικονομική, ενεργειακά αποδοτική και σταθερή επιλογή στην οικογένεια συσκευών τοποθέτησης σε τοίχο.

Οφέλη

- Σύγχρονος, λιτός σχεδιασμός.
- Εντοιχιζόμενο φωτιστικό τοίχου υψηλής ισχύος (12 W) με δυνατότητα προσαρμογής στα 20 W.
- Πολλές επιλογές τοποθέτησης.

Applications

- Πεζόδρομοι
- Πάρκα και πλατείες
- Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης

Versions


BWP40 SPP



Χαρακτηριστικά

- Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο και διαχύτης από σκληρυμένο γυαλί.
- Φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής με ανάγλυφη αρχιτεκτονική μπρούντζινη υφή.
- Παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων χρωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	620 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Χρώμα πηγής φωτός	740 Ουδέτερο λευκό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	12 W
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5] Με προστασία από βανδαλισμούς]
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί

Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE

Ναι

