



Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa: A városi, süllyesztett, fali rögzítésű lámpa felületeken, például parkolóházakban, bejáratoknál, kültéri teraszon és kerti falon alkalmazható.

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Minden közterülethez, például parkolókhöz, bejáratokhoz, kültéri teraszokhoz és kerti falakhoz a lehető legmegbízhatóbb és legprofesszionálisabb világítási megoldásokat keresik. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egyszerűen felszerelhető az adott helyzetnek megfelelően, és optimalizált megvilágítást biztosít a környezetének. A modern, letisztult kialakítás eredményeképp a lámpatest felújítás és új építés esetén egyaránt felszerelhető. A Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa kiemelkedő megbízhatósága csupán egy a számos kedvező tulajdonsága közül. Akárcsak a Philips többi termékcsaládjának esetében, ezt a terméket is a Philips számos minőségi szabványának megfelelően, jó ár/minőség arányúra terveztük. Így a Philips Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa egy újabb megfizethető, energiatakarékos és stabil választási lehetőséget jelent a fali rögzítésű termékeink családjában.

Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Előnyök

- Modern, áramvonalas kialakítás.
- Nagy teljesítményű (12 W-os) süllyesztett, fali rögzítésű lámpa, amelynek teljesítménye 20 W-ra módosítható.
- Többféle rögzítési lehetőség.


Szolgáltatások

- Öntött alumínium ház és edzett üveg diffúzor.
- Texturált építészeti bronz porszórt bevonat.
- A különböző színek testre szabhatók az egyes ügyfelek igényei szerint.

Alkalmazás


- Járdák
- Parkok és terek
- Kültéri parkolóhelyek

Versions



BWP40 SPP

Méretezett rajza



Uni süllyesztett, fali rögzítésű lámpa

Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI) 70

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel 12 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

Mechanika és tokozás

Optikai búra típusa Síkűveg

Ház színe Szürke

Mech. behatások elleni védelem kódja IK08

Por és víz elleni védelem kódja IP65

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés Igen

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet	
			(névleges)	Fényáram
61102699	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 meleg fehér	3000 K	580 lm
61103399	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 semleges fehér	4000 K	620 lm

