



Innfelt Uni-lampe: Urban innfelt veggbelysning som kan monteres på overflater i parkeringshus og innganger samt på terrasser og hagevegger.

Uni Veggfeste Innfelt

Offentlige områder trenger den mest pålitelige og profesjonelle belysningen, for eksempel parkeringsplasser, innganger, terrasser og hagevegger. Den innfelte Philips Uni-vegglampen er enkel å montere i tråd med alle scenarioer og gir optimal belysning av omgivelsene. Den moderne slanke designen gjør armaturet egnet til å installeres enten ved renovering eller nyinstallasjon. Den innfelte Philips Uni-vegglampen gir suveren pålitelighet og mye annet. Som de andre Philips-produktseriene er dette produktet utformet i tråd med en rekke Philips-kvalitetsstandarder og gir et godt forhold mellom pris og kvalitet. Derfor tilbyr Philips Uni Wall Mount innfelt et annet rimelig, energieffektivt og stabilt valg i veggmonteringsfamilien.

Uni Veggfeste Innfelt

Fordeler

- Moderne strømlinjeformet design.
- Høy Watt (12 W) innfelt veggfeste med mulighet for å tilpasses til 20W.
- Flere monteringsmuligheter.


Funksjoner

- Innfatning i trykkstøpt aluminium med diffusor i herdet glass.
- Pulverbelagt arkitektonisk bronsefinish med tekstur.
- Kan tilpasses med ulike farger i tråd med kundens behov.

Søknad

- Gangveier
- Parker og torg
- Utendørs parkeringsplasser

Målskisse



Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
------------------	----

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
-------------------------------	----

Drift og elektronikk

Effektforbruk	12 W
---------------	------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Type optisk deksel	Flatt glass
--------------------	-------------

Innfatningsfarge	Grå
------------------	-----

Mekanisk støtteskottelskode	IK08
-----------------------------	------

Ingress beskyttelseskode	IP65
--------------------------	------

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
----------	----

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur		Lysytelse
			(nom.)		
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU	730 varmhvit	3000 K		580 lm
	7012				
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU	740 nøytralt hvit	4000 K		620 lm
	7012				

