

Uni 嵌入壁掛式

10575324



Uni 嵌入式壁掛：景觀照明嵌入式壁掛，適用於表面，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。

公共區域都希望能找到最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具可輕鬆安裝應用於各種不同情境，為周圍環境提供最佳化照明。外觀設計現代時尚，適合安裝在改造或全新建造的安裝環境。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具有助於發揮卓越實用的可靠性。如同飛利浦的其他產品系列，飛利浦 Uni 嵌入壁掛式壁燈的設計完全符合飛利浦的各種品質標準，而且兼具優異性價比，因此，成為壁掛式產品系列中的經濟實惠、節能且穩定的選擇。

优点

- 現代流線型設計。
- 高瓦數 (12 W) 嵌入壁掛式，可客製選配為 20W。
- 多種安裝選項。

Applications


- 走道
- 公園和廣場
- 室外停車場

特点

- 壓鑄鋁外殼和強化玻璃擴散器。


- 紋理建築青銅粉末塗層。
- 可客製化各種顏色以滿足客戶需求。

Versions



BWP40 SPP

二维绘图



BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012

一般資訊		
內附驅動器		是
照明技術		
演色性指數 (CRI)		70

運轉與電力

耗電量12 W

控制與調光

可調光否

機械與外罩

外罩色彩灰色

防水防塵規範 (IP)IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]

機械衝擊保護規範IK08 [5 J 撞擊防護]

光學罩類型平面玻璃

認證與應用

CE 標誌是

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光源色彩
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	580 lm	3000 K	730 暖白光
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	620 lm	4000 K	740 中性白光