

PHILIPS

Lighting



Uni 嵌入式壁掛：景觀照明嵌入式壁掛，適用於表面，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。

Uni 嵌入壁掛式

公共區域都希望能找到最可靠、最專業的照明解決方案，例如停車場、入口、室外露台和庭園牆壁。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具可輕鬆安裝應用於各種不同情境，為周圍環境提供最佳化照明。外觀設計現代時尚，適合安裝在改造或全新建造的安裝環境。飛利浦 Uni 嵌入壁掛式燈具有助於發揮卓越實用的可靠性。如同飛利浦的其他產品系列，飛利浦 Uni 嵌入壁掛式壁燈的設計完全符合飛利浦的各種品質標準，而且兼具優異性價比，因此，成為壁掛式產品系列中的經濟實惠、節能且穩定的選擇。

优点

- 現代流線型設計。
- 高瓦數 (12 W) 嵌入壁掛式，可客製選配為 20W。
- 多種安裝選項。

特点


- 壓鑄鋁外殼和強化玻璃擴散器。
- 紋理建築青銅粉末塗層。
- 可客製化各種顏色以滿足客戶需求。

应用

- 走道
- 公園和廣場
- 室外停車場

Uni 嵌入壁掛式

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	70
運轉與電力	
耗電量	12 W
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光罩類型	平面玻璃
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP65
認證與應用	
CE 標誌	是

照明技术

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 暖白光	3000 K	580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 中性白光	4000 K	620 lm

