



# Per i progetti di illuminazione di tutti i giorni

## Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.

### Vantaggi

- Retrofit semplice, veloce, plug-and-play del reattore convenzionale T5
- Risparmio energetico immediato fino al 50%
- Maggiore durata e ciclo di manutenzione ridotto

### Caratteristiche


- Soluzione di retrofit con lunga durata di 15.000 ore
- Fino al 60% di risparmio energetico
- Accensione immediata senza sfarfallio o ronzio
- Consente l'applicazione degli standard HACCP, con il supporto del certificato NSF a livello di prodotto
- Assenza di mercurio

### Applicazione

- Ufficio, scuola
- Vendita al dettaglio
- Industria, magazzino

# Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

## Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.149 mm	1.156 mm	1.163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

# Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

## Informazioni generali

Attacco	G5
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	50.000 ore

## Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	200 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

## Funzionamento e parte elettrica

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
----------------------	-------

## Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
-------------------------------	-------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	T5

## Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
---------------------------------	-----------------

## Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1.000 lm
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1.050 lm
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1.050 lm
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2.800 lm
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3.000 lm
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3.000 lm
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2.300 lm
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2.500 lm
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2.500 lm
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3.700 lm
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3.900 lm
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3.900 lm

## Funzionamento e parte elettrica









Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Consumo energetico
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	Da 30 K a 100 K Hz	7,1 W
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	Da 30 K a 100 K Hz	7,1 W
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	Da 30 K a 100 K Hz	7,1 W
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	Da 30 K a 100 K Hz	20,5 W
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	Da 30 K a 100 K Hz	20,5 W
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	Da 30 K a 100 K Hz	20,5 W
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	Da 20 K a 140 K Hz	26,7 W
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	Da 20 K a 140 K Hz	26,7 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di ingresso	Consumo energetico
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	Da 20 K a 140 K Hz	26,7 W
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	Da 30 K a 100 K Hz	17,1 W
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	Da 30 K a 100 K Hz	17,1 W
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	Da 30 K a 100 K Hz	17,1 W
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	Da 30 K a 60 K Hz	26,7 W
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	Da 30 K a 60 K Hz	26,7 W
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	Da 30 K a 60 K Hz	26,7 W

# Tube LED CorePro InstantFit HF T5

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh



# Tube LED CorePro InstantFit HF T5

