



# For de daglige belysningsoppgavene dine

## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 er en rask og enkel måte å erstatte T5-lysstoffrør på, med rask tilbakebetalingstid. Produktet er designet med bransjeledende kompatibilitet med de fleste forkoblinger, og er ideelt for hverdagslige belysningsjobber. Med enkel plug-and-play-installasjon forbedrer det energieffektiviteten umiddelbart og varer lenger enn konvensjonelle T5-lysrør.

### Fordeler

- Enkel, rask, plug and play-ettermontering av konvensjonell T5
- Umiddelbare energibesparelser på opptil 50
- Lengre levetid og redusert vedlikeholdssyklus

### Funksjoner

- Høy energieffektivitet 146lm/W
- Levetid på opptil 50 000 timer
- Kompatibel med et bredt utvalg av elektroniske forkoblinger
- Direkte erstatning for konvensjonell T5

### Søknad

- Kontor, skole
- Detaljhandel
- Industri, lager


# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Versions



CorePro-LEDtube-HF-600mm

## Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	15,5 mm	16/19 mm	549 mm	556 mm	563 mm

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Generell informasjon

Sokkelbase	G5
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	50 000 time(r)

## Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

## Drift og elektronikk

Starttid (nom.)	0,5 s
-----------------	-------

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T5

## Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
-----------------------------------	----------------

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelet fargetemperatur		
		(nom.)	Fargekode	Lysytelse
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000 K	830	1 000 lm
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000 K	840	1 050 lm
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500 K	865	1 050 lm
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000 K	830	2 800 lm
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000 K	840	3 000 lm
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500 K	865	3 000 lm
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000 K	830	2 300 lm
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000 K	840	2 500 lm
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500 K	865	2 500 lm
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000 K	830	3 700 lm
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000 K	840	3 900 lm
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500 K	865	3 900 lm







## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Inngangsfrekvens	Effektforbruk
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	30K til 100K Hz	7,1 W	929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	30K til 100K Hz	7,1 W	929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	30K til 100K Hz	17,1 W
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	30K til 100K Hz	7,1 W	929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	30K til 100K Hz	17,1 W
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	30K til 100K Hz	20,5 W	929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	30K til 100K Hz	17,1 W
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	30K til 100K Hz	20,5 W	929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	30K til 60K Hz	26,7 W
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	30K til 100K Hz	20,5 W	929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	30K til 60K Hz	26,7 W
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W	929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	30K til 60K Hz	26,7 W
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	20 K til 140 K Hz	26,7 W				

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929003774102	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	8 kWh
929003774202	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	8 kWh
929003774302	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	8 kWh
929003774702	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	21 kWh
929003774802	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	21 kWh
929003774902	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	21 kWh
929003775302	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775402	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775502	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	27 kWh
929003774402	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	18 kWh
929003774502	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	18 kWh
929003774602	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	18 kWh
929003775002	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	27 kWh
929003775102	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	27 kWh
929003775202	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	27 kWh





## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

